



# Luz empotrable externa fina DL252

## DL252 G2 R Rd LED 1300 65K 18W 8'' WV 1pk

Luz empotrable externa fina DL252, 18 W, 1300 lm, 6500 K, Haz de luz ancho, Blanco

Metal, Blanco, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 1300 lm, 18 W, 72.00 lm/W, 6500 K, (0.313, 0.337) <6, Haz de luz ancho, Mate, Polipropileno, IP20 | Protección para los dedos, IK01 | 0,15 J, Clase de seguridad II, Unidad de conexiones de 2 polos

### Datos del producto


Información general		Ampliación del haz de luz de la luminaria	
Fuente de luz reemplazable	No		110°
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad	Operación y aspectos eléctricos	
Controlador incluido	Sí	Voltaje de entrada	110 a 240 V
Vida útil nominal	25.000 hora(s)	Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Ciclo del interruptor	12.500	Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Lighting Technology	LED	Corriente de irrupción	44 A
Periodo de garantía	1 años	Tiempo de irrupción	0,13 ms
Información técnica sobre la luz		Consumo de energía	18 W
Flujo luminoso	1.300 lm	Factor de potencia (fracción)	0.5
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K	Conexión	Unidad de conexiones de 2 polos
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	72,00 lm/W	Cable	Cable de 0,2 m sin enchufe
Índice de producción de color (IRC)	80	Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	34
Color de la fuente de luz	865 luz natural fría	Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No
Tipo óptico	Haz de luz ancho		

## Luz empotrable externa fina DL252

Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
<b>Controles y atenuación</b>	
Regulable	No
Controlador/unidad de potencia/ transformador	Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado)
Salida lumínica constante	No
<b>Mecánica y carcasa</b>	
Material de la carcasa	Metal
Material del reflector	-
Material óptico	Poliestireno
Material de cubierta/lente óptico	Polipropileno
Material de fijación	Acero
Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cubierta/lente óptico	Mate
Longitud total	221 mm
Ancho total	221 mm
Altura total	20 mm
Diámetro total	221 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	20 x 221 x 221 mm
	0,388 kg
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK01 [0,15 J]
Peso neto (pieza)	0,324 kg
<b>Aprobación y aplicación</b>	
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí



	2 años
EyeComfort	Sí
Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
<b>Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)</b>	
Tolerancia del flujo luminoso	+10%/-15%
Cromaticidad inicial	(0.313, 0.337) <6
Tolerancia del consumo de energía	+10%/-20%
<b>Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)</b>	
Tasa de falla del controlador a 5000 h	0,05 %
Vida útil media L70B50	25.000 hora(s)
<b>Información del producto</b>	
Nombre del producto del pedido	DL252 G2 R Rd LED 1300 65K 18W 8" WV 1pk
Nombre del producto completo	DL252 G2 R Rd LED 1300 65K 18W 8" WV 1pk
Full EOC	871869973420600
Descripción de código local	DL252 G2 R Rd LED 1300 65K 18W 8" WV 1pk
Código del pedido	929002322101
N.º de material (12NC)	929002322101
Código local	929002322101
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718699734206
Numerador: paquetes por caja externa	12
EAN/UPC - Caja	8718699734213

### Plano de dimensiones



# Luz empotrable externa fina DL252

## Datos fotométricos



General uniform lighting - DL252 G2 R Rd LED 1300 65K 18W 8" WV 1pk

Light Distribution Diagram - DL252 G2 R Rd LED 1300 65K 18W 8" WV 1pk

## Lifetime



L70B-50 25K-LED

