



# Luz empotrable externa fina DL252

## DL252 G2 R Rd LED 2000 30K 24W 11'' WV

Luz empotrable externa fina DL252, 24 W, 2000 lm, 3000 K, Ángulo de haz de luz de 110°, Blanco

Una familia completa que brinda luz superior con una gran uniformidad y seguridad. Elige el mejor ajuste para cada proyecto, desde múltiples potencias en vatios/ paquetes lumínicos y disfruta el gran rendimiento confiable sin mantenimiento.

### Datos del producto

Información general		Ampliación del haz de luz de la luminaria	
Fuente de luz reemplazable	No	Ampliación del haz de luz de la luminaria	110°
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad	Operación y aspectos eléctricos	
Controlador incluido	Sí	Voltaje de entrada	110 a 240 V
Vida útil nominal	25.000 hora(s)	Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Ciclo del interruptor	12.500	Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Lighting Technology	LED	Corriente de irrupción	14,9 A
Período de garantía	1 años	Tiempo de irrupción	0,5 ms
Información técnica sobre la luz		Consumo de energía	24 W
Flujo luminoso	2.000 lm	Factor de potencia (fracción)	0.5
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K	Conexión	Cables y guías flotantes
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	83,00 lm/W	Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No aplica
Índice de producción de color (IRC)	80	Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
Color de la fuente de luz	830 blanco cálido	Controles y atenuación	
Tipo óptico	Ángulo de haz de luz de 110°	Regulable	No

## Luz empotrable externa fina DL252

Controlador/unidad de potencia/ transformador	Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado)
Salida lumínica constante	No

### Mecánica y carcasa

Material de la carcasa	Aluminio
Material del reflector	-
Material óptico	Poliestireno
Material de cubierta/lente óptico	Poliestireno
Material de fijación	Acero
Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cubierta/lente óptico	Esmerilado
Longitud total	295 mm
Ancho total	295 mm
Altura total	20 mm
Diámetro total	295 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	20 x 295 x 295 mm
	0,517 kg
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK03 [0,3 J]
Peso neto (pieza)	0,590 kg

### Aprobación y aplicación

Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables

Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
	2 años
EyeComfort	Sí
Rango de temperatura ambiente	-10 a +40 °C

### Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Cromaticidad inicial	(0.4400 , , 0.4030) 6 SDCM
----------------------	----------------------------



### Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)

Tasa de falla del controlador a 5000 h	0,015 %
Vida útil media L70B50	25.000 hora(s)

### Información del producto



Nombre del producto del pedido	DL252 G2 R Rd LED 2000 30K 24W 11" WV
Nombre del producto completo	DL252 G2 R Rd LED 2000 30K 24W 11" WV
Full EOC	871869974875300
Código del pedido	929002346001
N.º de material (12NC)	929002346001
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718699748753
Numerador: paquetes por caja externa	12
EAN/UPC - Caja	8718699748760

### Plano de dimensiones



# Luz empotrable externa fina DL252

## Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - DL252 G2 R Rd LED 2000 30K 24W 11" WV

General uniform lighting - DL252 G2 R Rd LED 2000 30K 24W 11" WV

## Lifetime



L70B-50 25K-LED

