PHILIPS

Lighting

Classic filament LEDbulbs

D A↑G

LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 2700 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло

Завдяки класичному успадкованому дизайну лампи Classic LEDbulbs із ниткою розжарювання поєднують у собі звичні форми класичних ламп розжарювання з перевагами довговічної світлодіодної технології. Вони забезпечують гарне, декоративне тепле біле світло, заощаджуючи близько 90% витрат на електроенергію порівняно з традиційними лампами.

Дані про продукцію

Загальна інформація	
Розташування виводів	E27
Номінальний термін служби	15 000 година (-н)
Цикл перемикання	20 000
Номінальний строк служби (у годинах)	15 000 година (-н)
Технології освітлення	LEDbulb
Еталон вимірювання потоку	Sphere
Гарантійний період	2 років

Світлотехнічні	
Код кольору	827 [CCT of 2700K]
Код кольору	827 [CCT of 2700K]
Кут променю (ном.)	300 °
Світловий потік	2 452 lm
Позначення кольору	Теплий білий (WW)
Корельована колірна температура (ном.)	2700 K
Світловіддача (номінальна) (ном.)	140,00 lm/W
Однорідність кольору	<6
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %
Фотобіологічна безпека згідно з EN 62471	RG0

Експлуатаційні й електричні	
Частота мережі	50 to 60 Hz
Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Споживана потужність	17,5 W
Струм у лампі (ном.)	150 mA
Еквівалент потужності у ватах	150 W
Час увімкнення (ном.)	0,5 s
Світло з очікуванням розігріву 60 %	0.5 s
Коефіцієнт потужності (частка)	0.51

Classic filament LEDbulbs

Напруга (ном.)	220-240 V

Температура

Макс. T-Case (ном.)	60 °C

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Ні

Механічні деталі й корпус

Обробка лампи	Матовий
Матеріал лампи	Скло
Загальна довжина	121 mm
Загальна ширина	70 mm
Загальна висота	121 mm
Розміри (висота x ширина x глибина)	121 x 70 x 121 mm
Форма лампи	A67
Вага нетто (шт.)	0,034 kg

Затвердження й застосування

Клас енергоефективності	D
Споживання енергії кВт/1000 год	18 kWh
Реєстраційний номер EPREL	374905
Відповідає стандартам європейської директиви RoHS	Так

Комфорт для очей	Так
Світлодіодні інновації	EyeComfort
Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3	1
Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)	0,4
Діапазон температури довкілля	від -20 °C до +45 °C

Інструкція із застосування

чи можна використовувати в закритих світильниках	No

Дані про виріб

Назва замовленого виробу	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4
Повна назва виробу	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4
Повний код виробу	871869976457900
Код замовлення	929002372601
Номер матеріалу (12NC)	929002372601
Чисельник — кількість в упаковці	1
EAN/UPC - продукт/упаковка	8718699764579
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	4
EAN/UPC - корпус	8718699764586

Розміри



Product	D	C
LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	70 mm	121 mm

Classic filament LEDbulbs

Фотометричні дані



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4



Light Distribution Diagram - LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4



General uniform lighting - LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

Термін служби



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

Classic filament LEDbulbs

© 2023 Signify Holding Всі права захищені. Signify не надає жодних заяв або гарантій щодо точності чи повноти інформації, наведеної тут, і не несе відповідальності за будь-які дії, що покладаються на неї. Інформація, представлена в цьому документі, не призначена як будь-яка комерційна пропозиція та не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не погоджено Signify. Philips і емблема Philips Shield є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Серпень 28 - Дані можуть бути змінені