



Corepro High Lumen LEDbulb

CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G

CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 2700 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

Met een klassieke vormgeving combineren deze CorePro LED-filamentlampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze LED-lampen met een hoog aantal lumen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen met een hoog aantal lumen leveren een uitstekende lichtkwaliteit.

Energiebesparende LED-verlichting met een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	2 jaar
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Bundelhoek (nom.)	300 graden
Lichtstroom	3.452 lm
Kleuraanduiding	Warm wit (WW)

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	150,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	23 W
Lampstroom (nom.)	200 mA
Overeenkomstig vermogen	200 W

Corepro High Lumen LEDbulb

Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,51
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	A95
Nettogewicht (per stuk)	0,086 kg

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	D
Energieverbruik kWh/1.000 uur	23 kWh
EPREL-registratienummer	374908
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja

Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C


Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	No
Draadloze technologie	Niet van toepassing

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G
Volledige productnaam	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G
Full EOC	871951434667300
Bestelcode	8719514346673
Materiaalnr. (12NC)	929002372902
Lokale code	34667300
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514346673
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8719514346680



Maatschets



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	95 mm	165 mm


Corepro High Lumen LEDbulb

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G


Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G




© 2025 Philips Lighting B.V. Philips Lighting B.V. Page 1/1

General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G

Corepro High Lumen LEDbulb

