



CorePro LED capsule LV



CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

CorePro, LEDspot, Capsule, 20 W, GY6.35, 2700 K, 205 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof


CorePro, LEDspot, Capsule, 20 W, GY6.35, 2700 K, 205 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof, 113 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 1, PstLM 0.4

Product gegevens

Algemene informatie		Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Lampvoet	GY6.35		
Nominale levensduur	15.000 hr		
Schakelcyclus	50.000		
Lamptype	LEDspot		
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere		
Garantieperiode	2 jaar		
Gegevens lichttechniek		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]	Ingangsfrequentie	- Hz
Bundelhoek (nom.)	300 graden	Ingangsfrequentie	- Hz
Lichtstroom	205 lm	Energieverbruik	1,8 W
Kleuraanduiding	Warm wit (WW)	Lampstroom (nom.)	260 mA
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K	Overeenkomstig vermogen	20 W
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	113 lm/W	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Kleurconsistentie	<6	Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Kleurweergave-index (CRI)	80	Arbeidsfactor	0,6
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	Spanning (nom.)	ac electronic 12 V
		Operationele temperatuur	
		T-behuizing maximaal (nom.)	71 °C
		Dimbaarheid en regelsystemen	
		Dimbaar	Nee

CorePro LED capsule LV

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

