



CorePro LED capsule LV



CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

CorePro, LEDspot, Kapsel, 20 W, GY6.35, 2700 K, 205 lm, CRI 80, 15000 time(r), Plast

CorePro LEDcapsule er et reelt alternativ til halogenkapsler. Den egner seg spesielt godt til arbeidsbelysning og dekorativ belysning i boliger, butikker, hoteller og restauranter. CorePro LEDcapsule er kompatibel med eksisterende armaturer med G4-fatning og designet for ettermontering som erstatning for halogenkapsler, og gir store energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene uten at det går ut over lyskvaliteten.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GY6.35
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LEDspot
Referanse for fluksmåling	Sphere
Garantiperiode	2 år
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	300 grad(er)
Lysytelse	205 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korrelet fargetemperatur (nom.)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	113 lm/W


Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og elektronikk	
Line Frequency	- Hz
Inngangsfrekvens	- Hz
Effektforbruk	1,8 W
lyskildestrøm (nom.)	260 mA
Effekten som tilsvarer	20 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar for lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,6

CorePro LED capsule LV

Spenning (nom.)	ac electronic 12 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	71 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Plast
Lyspæreform	Kapsel
Nettvekt (stykk)	0,010 kg
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitet, klasse	F
Egnet til effektbelysning	Nei
Energiforbruk kWh/1000 t	2 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	374877
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
EyeComfort	Ja
Flimerverdi (PstLM)	0,4

Stroboskopisk effekt	1
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +35 °C
Bruksforhold	
Kan produktet brukes i lukkede armaturer?	No
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827
Full EOC	871869976779200
Lokal kodebeskrivelse	3756846
Bestillingskode	929002389702
Materialenr. (12NC)	929002389702
Lokal bestillingskode	3756846
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699767792
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8718699767808



Målskisse



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	13 mm	35 mm


CorePro LED capsule LV

Fotometriske data



General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

CorePro LED capsule LV

