



CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

CorePro, LEDspot, Капсульні, 20 W, GY6.35, 2700 K, 205 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик

CorePro LEDcapsule є справжньою альтернативою галогенним лампам. Він особливо підходить для робочого освітлення та декоративного застосування в будинках, магазинах, готелях і ресторанах. Сумісний із існуючими світильниками з тримачами G4 і призначений для модифікованої заміни галогенних ламп, CorePro LEDcapsule забезпечує величезну економію енергії та мінімізує витрати на обслуговування без будь-яких компромісів щодо якості освітлення.

Дані про продукцію

Загальна інформація	
Розташування виводів	GY6.35
Номінальний термін служби	15 000 година (-н)
Цикл перемикання	50 000
Технології освітлення	LEDspot
Еталон вимірювання потоку	Sphere
Гарантійний період	2 років
Світлотехнічні	
Код кольору	827 [CCT of 2700K]
Кут променя (ном.)	300 °
Світловий потік	205 lm
Позначення кольору	Теплий білий (WW)
Корельована колірна температура (ном.)	2700 K
Світловіддача (номінальна) (ном.)	113 lm/W


Однорідність кольору	<6
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %
Фотобіологічна безпека згідно з EN 62471	RG1
Експлуатаційні й електричні	
Частота мережі	- Hz
Вхідна частота	- Hz
Споживана потужність	1.8 W
Струм у лампі (ном.)	260 mA
Еквівалент потужності у ватах	20 W
Час увімкнення (ном.)	0,5 s
Світло з очікуванням розігріву 60 %	0.5 s
Коефіцієнт потужності (частка)	0.6

CorePro LEDcapsule LV

Напруга (ном.)	ac electronic 12 V
Температура	
Макс. T-Case (ном.)	71 °C
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Ni
Механічні деталі й корпус	
Обробка лампи	Матовий
Матеріал лампи	Пластик
Форма лампи	Капсульні
Вага нетто (шт.)	0,010 kg
Затвердження й застосування	
Клас енергоефективності	F
Підходить для підсвічування	Ni
Споживання енергії кВт/1000 год	2 kWh
Реєстраційний номер EPREL	374877
Знак CE	Так
Відповідає стандартам європейської директиви RoHS	Так
Комфорт для очей	Так



Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3	0,4
Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)	1
Діапазон температури довкілля	від -20 °C до +35 °C
Інструкція із застосування	
чи можна використовувати в закритих світильниках	No
Дані про виріб	
Назва замовленого виробу	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827
Повна назва виробу	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827
Повний код виробу	871869976779200
Код замовлення	929002389702
Номер матеріалу (12NC)	929002389702
Чисельник – кількість в упаковці	1
EAN/UPC - продукт/упаковка	8718699767792
Чисельник – упаковок у зовнішній коробці	12
EAN/UPC - корпус	8718699767808

Розміри



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	13 mm	35 mm

Фотометричні дані




General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

CorePro LEDcapsule LV

Фотометричні дані



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

Термін служби



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

