



CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR

CorePro, LED, P48, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hr

De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn ontworpen voor retrofitvervanging van gloeilampen en komen met name tot hun recht in kroonluchters. Ze zijn compatibel met armaturen met een E14-lampvoet voor kaarslampen en E14- of E27-lampvoet voor kogellampen, en zijn verkrijgbaar in meerdere kleurtemperaturen. LED-lampen bieden enorme energiebesparingen tot 80% in vergelijking met halogeenlampen en een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd. De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn perfect voor jouw basisverlichtingsbehoeften.

Product gegevens

Algemene informatie		Lichtrendement (gespec.) (nom.)	
Lampvoet	E14	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	115,00 lm/W
Nominale levensduur	15.000 hr	Kleurconsistentie	<6
Schakelcyclus	50.000	Kleurweergave-index (CRI)	80
Lamptype	LED	LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Garantieperiode	2 jaar	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Gegevens lichttechniek		Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Lichtstroom	806 lm	Energieverbruik	7 W
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)	Lampstroom (nom.)	59 mA
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K	Overeenkomstig vermogen	60 W
		Opstarttijd (nom.)	0,5 s

CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.51
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	87 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampvorm	P48
Nettogewicht (per stuk)	0.023 kg

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	E
Energieverbruik kWh/1.000 uur	7 kWh
EPREL-registratienummer	453216
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja

Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C


Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	No
---	----

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR
Volledige productnaam	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR
Full EOC	871951431308800
Bestelcode	8719514313088
Materiaalnr. (12NC)	929002973302
Lokale code	31308800
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514313088
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514313095



Maatschets



Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	48 mm	95 mm


CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

Fotometrische gegevens



General uniform lighting - CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR

Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR



Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR

CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

