



LED Corn Cobs

115CC/LED/850/LS EX39 G2 BB 3/1

MASTER, LED, Corncob, Solo red eléctrica, 115 W, HPS 250W, MH 320W, EX39, 50000 hora(s)

Las lámparas de reemplazo Philips Corn Cob HID son el reemplazo perfecto de los LED para una amplia variedad de aplicaciones en exteriores. Iluminación de alta intensidad, lo que significa que se obtiene una mayor visibilidad para aplicaciones como calles, áreas públicas y mucho más por una fracción de la energía utilizada por el HID convencional.

Datos del producto


Información general		Compatibilidad de balastos	
Tapa-base	EX39	Solo red eléctrica	
Vida útil nominal	50,000 hora(s)	Temperatura	
Ciclo del interruptor	50,000	T° estuche máxima (nominal)	41 °C
Lighting Technology	LED	Controles y atenuación	
Periodo de garantía	5 años	Regulable	Regulación de intensidad preestablecida
Información técnica sobre la luz		Mecánica y carcasa	
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %	Acabado de la luz	Transparente
Operación y aspectos eléctricos		Material del foco	Plástico
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz	Forma del foco	Corncob
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	Peso neto (pieza)	0.891 kg
Consumo de energía	115 W	Aprobación y aplicación	
Factor de potencia (fracción)	0.9	Producto de ahorro de energía	Sí
Voltaje (nominal)	120-277 V	Consumo energético kWh/1000 h	115 kWh
Tipo UL	Tipo B HIB_UL (lista+clasificación UL)		
Potencia equivalente (solo LED HID)	HPS 250W, MH 320W		

LED Corn Cobs

Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
Condiciones de aplicación	
se puede usar en luminarias cerradas	Yes
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	115CC/LED/850/LS EX39 G2 BB 3/1
Nombre del producto completo	115CC/LED/850/LS EX39 G2 BB 3/1



Código del pedido	929002996504
N.º de material (12NC)	929002996504
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677564087
Numerador: paquetes por caja externa	3
EAN/UPC - Caja	50046677564082

Plano de dimensiones




Product	D	C
115CC/LED/850/LS EX39 G2 BB 3/1	102 mm	211 mm

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - 115CC/LED/850/LS EX39 G2 BB 3/1


General uniform lighting - 115CC/LED/850/LS EX39 G2 BB 3/1



Spectral Power Distribution Colour - 115CC/LED/850/LS EX39 G2 BB 3/1

LED Corn Cobs

Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - 115CC/LED/850/LS EX39 G2 BB 3/1

