



Essential SmartBright LED Downlight

DN020B G4 LED6/NW 7W 220-240V D100

Essential SmartBright LED Downlight, 7 W, 600 lm, 4000 K, Góc chiếu 110°, Trắng

Essential SmartBright G2 LED Downlight là sản phẩm xứng đáng với giá tiền với hiệu suất cao, chất lượng tốt và tin cậy. Sản phẩm cung cấp nhiều cấu hình từ công suất 300 lm đến 2000 lm, để thay thế cho đèn downlight truyền thống. Sản phẩm có thể được sử dụng cho trung tâm mua sắm, cửa hàng bán lẻ, khu dân cư và văn phòng. Đây là dòng sản phẩm lý tưởng để phân phối trên thị trường thương mại.

Dữ liệu sản phẩm


Thông tin chung		Độ an toàn quang sinh học theo EN 62471	
Nguồn sáng có thể thay thế	Không	RGO	
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị	Vận hành và điện	
Bao gồm bộ điều khiển	Có	Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Chu kỳ bật/tắt	10.000	Tần số đầu vào	50 hoặc 60 Hz
Thời hạn bảo hành	1 năm	Thời gian khởi động	0,13 ms
Thông tin kỹ thuật về đèn		Mức tiêu thụ điện	7 W
Quang thông	600 lm	Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.5
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	4000 K	Kết nối	Dây đi ra
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	85 lm/W	Cáp	Cáp không có phích cắm 2 cực
Chỉ số hoàn màu (CRI)	80	Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên	Không áp dụng
Màu sắc nguồn sáng	840 trắng trung tính	Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II
Loại chóa quang học	Góc chiếu 110°	Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Sự mở rộng chùm sáng của đèn dạng thanh đèn	100°	Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
		Bộ điều khiển/bộ nguồn/biến thế	Bộ cấp nguồn

Essential SmartBright LED Downlight

Công suất chiếu sáng liên tục	Không
Cơ khí và vỏ đèn	
Vật liệu vỏ đèn	Nhựa
Vật liệu đèn phản chiếu	-
Vật liệu chóa quang học	Polycarbonate
Vật liệu chụp quang học	Polycarbonate
Vật liệu gắn cố định	Thép
Màu vỏ đèn	Trắng
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Làm mờ
Chiều cao tổng thể	35 mm
Đường kính tổng thể	115 mm
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03 [0,3 J]
Trọng lượng tịnh (Bộ)	0,066 kg
Phê duyệt và ứng dụng	
Đánh giá lớp bảo vệ cách nhiệt	Non IC Rating
Thử nghiệm sợi dây phát sáng	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
Ký hiệu tính dễ cháy	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có
EyeComfort	Có
Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 °C đến 40 °C



Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	+/-10%
Màu sắc ban đầu	(X=, 0.3874 ; Y=, 0.388) 5SDCM
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
Hiệu suất theo thời gian (Tuân thủ IEC)	
Tỷ lệ lỗi bộ điều khiển ở 5000 giờ	1,2
Tuổi thọ hữu ích trung bình L70B50	20.000 h
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm đặt hàng	DN020B G4 LED6/NW 7W 220-240V D100
Tên sản phẩm đầy đủ	DN020B G4 LED6/NW 7W 220-240V D100
Mã sản phẩm đầy đủ	872016917562400
Mã đơn hàng	929003278708
Số vật liệu (12NC)	929003278708
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8720169175624
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	50
EAN/UPC - Vỏ	8720169175631

Bản vẽ kích thước



Essential SmartBright LED Downlight

Dữ liệu phân bố ánh sáng



General uniform lighting - DN020B G4 LED6/NW 7W 220-240V D100

Light Distribution Diagram - DN020B G4 LED6/NW 7W 220-240V D100

