



Pour des performances optimales et une durabilité accrue

Notre nouveau héros en matière de durabilité, le Philips MASTER LEDtube T8 EM/Mains, est un tube LED révolutionnaire conçu pour offrir des performances, une durabilité et un faible impact environnemental. Premier tube LED composé à 40 % de plastique recyclé, ce tube LED établit une nouvelle norme en matière d'éclairage durable sans compromis sur la qualité. Avec une longue durée de vie de 75 000 heures et un rendement lumineux élevé pouvant atteindre 185 lm/W, le MASTER LEDtube T8 garantit une excellente efficacité énergétique. Ces tubes LED T8 sont le choix idéal pour des performances absolues et sont conçus pour résister aux conditions quotidiennes. Des économies inégalées grâce à une faible consommation d'énergie et une durée de vie exceptionnellement longue garantissent que ce tube LED peut s'adapter à toutes les applications exigeantes.

Informations générales

Type de lampe	LED
Garantie	5 ans

Données techniques de l'éclairage

Code couleur	- [Not Specified]
Désignation de la couleur	- [Non précisé]
Température de couleur corrélée (nom.)	-
Cohérence des couleurs	-
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité

Fréquence linéaire	- Hz
Fréquence d'entrée	- Hz
Tension (nom.)	100-277 V

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Poids net (pièce)	0,004 kg
-------------------	----------

Documents connexes

Documents et certificats	Nom du document	Téléchargements
Environmental Product Declaration	Philips-Accessory-COMF-2167-Ref-929003481702-EPD.pdf	Téléchargements 
Tender text	Tender_Text_929003481702_fr_BE.txt	Téléchargements 

Approbation et application

Produit à faible consommation	Oui
Homologation	Conformité à la directive RoHS
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
Nom de produit complet	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
Code EOC	871951448537200
Code de commande	8719514485372
Code 12NC	929003481702
Code de commande local	48537200
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8719514485372
Conditionnement par carton	40
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514485396

