

MASTER LEDtube Starter EMP GenIII

929003481702



La nouvelle génération d'éclairage à tubes peu énergivore

Le Philips MASTER LEDtube pour ballast conventionnel/ballast électronique/230 V est l'alternative la plus durable aux tubes fluorescents conventionnels, avec une très haute efficacité énergétique et une teneur en plastique recyclé (PCR) de 40 %. Fabriqué en polycarbonate incassable, il est idéal pour les concepts HACCP dans les zones alimentaires. Les embouts rotatifs permettent un orientation précis de la lumière. Aucun scintillement visible à la caméra dans les séries UO et HO.

Informations générales

Type de lampe	LED
Garantie	5 ans

Données techniques de l'éclairage

Code couleur	- [Not Specified]
Désignation de la couleur	- [Non précisé]

Température de couleur corrélée (nom.)	-
--	---

Cohérence des couleurs	-
------------------------	---

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
--	------

Fonctionnement et électricité

Fréquence linéaire	- Hz
--------------------	------

Fréquence d'entrée	- Hz
--------------------	------

Tension (nom.)	100-277 V
----------------	-----------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Poids net (pièce)	0.004 kg
-------------------	----------

Approbation et application

Produit à faible consommation	Oui
-------------------------------	-----

Homologation	Conformité à la directive RoHS
--------------	--------------------------------

Marquage CE	Oui
-------------	-----

Conforme à RoHS	Oui
-----------------	-----

Documents connexes

Documents et certificats	Nom du document	Téléchargements
Tender text	Tender_Text_929003481702_fr_CH.txt	Téléchargements 
Environmental Product Declaration	Philips-Accessory-COMF-2167-Ref-929003481702-EPD.pdf	Téléchargements 

Données du produit

Nom du produit de la commande	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
-------------------------------	-----------------------------------

Nom de produit complet	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
------------------------	-----------------------------------

Code EOC	871951448537200
----------	-----------------

Code de commande	8719514485372
------------------	---------------

Code 12NC	929003481702
-----------	--------------

Numérateur - Quantité par kit	1
-------------------------------	---

Code EAN - Produit/Boîte	8719514485372
--------------------------	---------------

Conditionnement par carton	40
----------------------------	----

Codes EAN/UPC - Boîte	8719514485396
-----------------------	---------------