



# Tube LED MASTER EM/Secteur T8 avec plastique recyclé

## MASTER LEDtube Starter EMP GenIII

Notre nouveau héros du développement durable Philips MASTER LEDtube T8 EM/ mains — un tube LED pionnier conçu pour la performance, la durabilité et l'impact environnemental. En tant que premier tube LED à contenir 40 % de plastique recyclé post-consommation, il établit une nouvelle norme en matière d'éclairage durable sans compromettre la qualité. Avec une longue durée de vie de 75 000 heures et une efficacité lumineuse élevée jusqu'à 185 lm/W, le MASTER LEDtube T8 assure une efficacité énergétique exceptionnelle. Conçus pour résister aux conditions quotidiennes, ces tubes LED T8 constituent le choix idéal pour obtenir des performances absolues. Grâce à sa faible consommation d'énergie et à sa durée de vie exceptionnellement longue, ce tube permet de réaliser des économies inégalées et de maîtriser toutes les applications exigeantes.

### Données du produit

Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Type de lampe	LED	Fréquence linéaire	- Hz
Garantie	5 ans	Fréquence d'entrée	- Hz
		Tension (nom.)	100-277 V
Données techniques de l'éclairage		Commandes et gradation	
Code couleur	- [Not Specified]	Variation de l'intensité lumineuse	Non
Désignation de la couleur	- [Non précisé]		
Température de couleur corrélée (nom.)	-	Mécanique et boîtier	
Cohérence des couleurs	-	Poids net (pièce)	0,004 kg
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		

## Tube LED MASTER EM/Secteur T8 avec plastique recyclé

### Approbation et application

Produit à faible consommation	Oui
Homologation	Conformité à la directive RoHS Marquage CE
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

### Données du produit

Nom du produit de la commande	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
Nom de produit complet	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII

Code EOC	871951448537200
Code de commande	48537200
Code 12NC	929003481702
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514485372
Conditionnement par carton	40
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514485396

