



Csúcsteljesítmény és fenntarthatóság

Új fenntarthatósági hősünk, a Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains – egy úttörő LED-cső, amelyet a teljesítmény, a tartósság és a környezeti hatás jegyében terveztünk. Az első olyan LED-fénycsőként, amely 40%-ban fogyasztói felhasználás utáni újrahasznosított műanyagot tartalmaz, új mércét állít fel a fenntartható világítás terén a minőség feláldozása nélkül. A MASTER LEDtube T8 kiemelkedő energiahatékonyságot biztosít, akár 75 000 órás élettartammal és akár 185 lm/W-os magas fényhasznosítással. Ezek a T8-as LED-fénycsövek nyújtják a megfelelő megoldást, ha fontos a teljesítmény, mivel úgy terveztük őket, hogy bírják a mindennapos használatot. Az alacsony energiafogyasztásnak köszönhető páratlan megtakarítás és a kivételesen hosszú élettartam biztosítja, hogy ez a fénycső minden alkalmazási terület igényeit kielégíti.

Általános információ

Lighting Technology	LED
Jótállási idő	5 év

Technikai adatok

Színkód	- [Not Specified]
Színmegjelölés	- [Nincs megadva]

Korrelált színhőmérséklet (névleges)	-
Színkonzisztencia	-
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %

Működtetés és elektronika

Hálózati frekvencia	- Hz
Bemeneti frekvencia	- Hz
Feszültség (névleges)	100-277 V

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
---------------	-----

Mechanika és tokozás

Nettó tömeg (darab)	0,004 kg
---------------------	----------

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiatakarékos termék	Igen
Jóváhagyási jelzések	Megfelel az RoHS irányelvnek
CE jelölés	Igen
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Kapcsolódó dokumentumok

Dokumentumok és tanúsítványok	Dokumentum neve	Letöltés
Tender text	Tender_Text_929003481702_hu_HU.txt	Letöltés 
Environmental Product Declaration	Philips-Accessory-COMF-2167-Ref-929003481702-EPD.pdf	Letöltés 

Termékadatok

A termék megrendelési neve	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
Teljes terméknev	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
Full EOC	871951448537200
Rendelési kód	48537200
Cikkszám (12NC)	929003481702
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8719514485372
Számláló – csomag külső dobozonként	40
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8719514485396