



# MASTER VALUE LED-spot PAR



## MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D

MASTER Value, LEDspot, PAR20, 50 W, E27, 3000 K, 515 lm, CRI 90, 25000 time(r), Glass

Med sin robuste design og varmhvite lysstråle er disse nygenerasjons PAR-lampene ideelle for generell belysning og punktbelysning i hotell og restauranter. Det er en dimbar løsning. De er spesielt egnet for offentlige områder som lobbyer, korridorer, trapperom, der lyset alltid er på. Produktet gir mer energibesparelse sammenlignet med vanlige LED-spotter.

### Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27
Nominell levetid	25 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LEDspot
Referanse for fluksmåling	Narrow Cone
Garantiperiode	5 år

Teknisk belysning	
Fargekode	930 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	25 grad(er)
Lysytelse	515 lm
Lysintensitet (nom.)	1 600 cd
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	85 lm/W

Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	90
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	515 lm
Photobiological safety according to EN 62471	RG1


Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	6 W
lyskildestrom (nom.)	40 mA
Effekten som tilsvarer	50 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,7

# MASTER VALUE LED-spot PAR

Spenning (nom.)	220-240 V
<b>Temperatur</b>	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	80 °C
<b>Kontroller og dimming</b>	
Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
<b>Mekanikk og innfatning</b>	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Lyspæreform	PAR20
Nettvekt (stykk)	0,080 kg
<b>Godkjenning og bruksområde</b>	
Energieffektivitet, klasse	F
Egnet til effektbelysning	Ja
Energiforbruk kWh/1000 t	6 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	1121752
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
EyeComfort	Ja



Flimerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +45 °C
<b>Bruksforhold</b>	
Kan produktet brukes i lukkede armaturer?	No
<b>Produktdata</b>	
Produktnavn for bestilling	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D
Fullstendig produktnavn	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D
Full EOC	871951444306800
Bestillingskode	929003485802
Materialenr. (12NC)	929003485802
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514443068
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8719514443075

## Målskisse



Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	65 mm	85 mm

## Fotometriske data




Accent Lighting Spots - MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D

Light Distribution Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D

# MASTER VALUE LED-spot PAR

## Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot VLE D 6-50W 930  
PAR20 25D

## Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D

