MASTER Value Glass LED-es fényforrások

MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G

MASTER Value, LED, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 h

A hagyományos kialakítású, klasszikus izzószálasokhoz hasonló LED-es fényforrások megszokott alakja tartós LED technológiát rejt. Ezek a MASTER Value Glass LED-es fényforrások nagyobb energiamegtakarítást biztosítanak, mint a normál üveg LED-es fényforrások. Kiváló fényminőségükkel és kitűnő szabályozhatóságukkal kiváló élményt teremtenek az ügyfelek számára. A MASTER Glass LED-es fényforrások jelentős, a normál LED-es fényforrásokhoz képest akár 30%-kal nagyobb energiamegtakarítást biztosítanak, fényminőségük pedig kiváló. 15 000 órás élettartamuknak köszönhetően ezek a szabályozható LED-es fényforrások csökkentik a karbantartási költségeket is.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E27
Névleges élettartam	15 000 h
Kapcsolási ciklus	20 000
Lighting Technology	LED
Fényárammérési referencia	Sphere

Technikai adatok	
Színkód	940 [CCT of 4000K]
Sugárzási szög (névleges)	300 fok
Fényáram	1 055 lm
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)

Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	135 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	90
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítményfelvétel	7,8 W

MASTER Value Glass LED-es fényforrások

Fényforrás árama (névleges)	46 mA
Teljesítmény-egyenérték	75 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0.5 s
Teljesítménytényező (tört)	0.7
Feszültség (névleges)	220-240 V

Hőmérséklet

A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	80 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Csak egyes fényerő-szabályozókkal

Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	A60
Nettó tömeg (darab)	0,030 kg

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiatakarékossági osztály	D
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	8 kWh
EPREL-regisztrációs szám	1189720
CE jelölés	Igen

Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
EyeComfort	Igen
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,4
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–20 és 45 °C között

Alkalmazási feltételek

használható zárt lámpatestekben?	No

Termékadatok

A termék megrendelési neve	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G
Teljes terméknév	MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G
Full EOC	871951444985500
Rendelési kód	44985500
Cikkszám (12NC)	929003526802
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8719514449855
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8719514449862

Méretezett rajza



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	60 mm	104 mm

MASTER Value Glass LED-es fényforrások

Fotometriai adatok



General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G



Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G

Élettartam



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G

MASTER Value Glass LED-es fényforrások

© 2025 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik.
A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com
2025, December 12 - az adatok változhatnak