



# CorePro LEDtube EM/ Mains



## CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8

CorePro, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 3000 K, 2050 lm, CRI 80, 50000 h

Le CorePro LEDtube est une solution LED économique qui convient au remplacement des lampes fluorescentes T8. Le produit crée un effet d'éclairage naturel à utiliser dans les applications d'éclairage général et est synonyme d'économies d'énergie immédiates, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.

### Mises en garde et sécurité

• -

### Données du produit

Informations générales	
Culot	G13
Durée de vie nominale	50.000 h
Nombre de cycles d'allumage	200.000
Type de lampe	LEDtube
Référence de mesure de flux	Sphere
Garantie	3 ans
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	240 degré(s)
Flux lumineux	2.050 lm
Désignation de la couleur	Blanc (WH)

Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	102 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	20 W
Courant lampe (nom.)	105 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s

## CorePro LEDtube EM/Mains

Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Tension (nom.)	220-240 V
Alternative LED puissance d'une lampe fluorescente	58W TL-D
Courant d'appel sur secteur	7.4
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Secteur	51
Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM sans condensateur de compensation.	76
Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM avec condensateur de compensation.	17
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Secteur	82
Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM sans condensateur de compensation.	122
Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM avec condensateur de compensation.	27
Compatibilité des ballasts	EM/Secteur

### Température

Température maximale du produit (nom.)	60 °C
--	-------

### Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

### Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des lampes	Verre
Longueur du produit	1.500 mm
Forme de la lampe	T8
Poids net (pièce)	0,220 kg

### Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	F
---------------------------------	---

Produit à faible consommation	Oui
Homologation	Conformité à la directive RoHS Marquage CE Certificat KEMA Keur
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	20 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1827710
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C


### Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	Yes
Technologie sans fil	Non applicable

### Données du produit

Nom du produit de la commande	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8
Nom de produit complet	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8
Code EOC	871951448642300
Code de commande	8719514486423
Code 12NC	929003577332
Code de commande local	8719514486423
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514486423
Conditionnement par carton	20
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514486430


## Schéma dimensionnel




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm

# CorePro LEDtube EM/Mains


## Données photométriques



Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8




General uniform lighting - CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8

## Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8



Life Expectancy Diagram

# CorePro LEDtube EM/Mains

## Durée de vie



LifetimeVsTc

FailureRate



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8

