



CorePro LED PLC 2P



CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3

CorePro, LED, PL-C, EM/sieć, 148 mm, 8.9 W, 26W PL-C, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 h

Lampa CorePro LED PLC 2P to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach tradycyjnej świetlówki. Dzięki temu doskonale sprawdzi się jako nowoczesny zamiennik w instalacjach oświetlenia ogólnego — spełnia podstawowe wymagania oświetleniowe, zapewnia znaczną oszczędność energii i jest przyjazna dla środowiska.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G24D-3 Rotatable end-cap
Nominalny okres eksploatacji	30 000 h
Cykl Przetężania	50 000
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Okres gwarancji	3 lata

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	120 °
Strumień Świetlny	990 lm
Oznaczenie koloru	Biały (WH)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	111 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	82
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
--	-----

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	8,9 W
Lamp Current (Nom)	52 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,9
Napięcie (Nom)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	26W PL-C
Prąd rozruchowy w sieci	2,77
Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A - Sieć	198
Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A – statecznik EM bez komp. Czapka.	198
Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A – statecznik EM z komp. Czapka.	-

CorePro LED PLC 2P

Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A - Sieć	317
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A – statecznik EM bez komp. Czapka.	317
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A – statecznik EM z komp. Czapka.	-
Kompatybilność balastu	EM/sieć

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	75 °C
--------------------------------------	-------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Matowy
Materiał żarówki	Plastik
Kształt bańki	PL-C
Waga netto (szt.)	0,090 kg

Certyfikaty i zastosowania


Klasa energooszczędności	E
Energooszczędny produkt	Tak
Oznaczenia Certyfikatów	Zgodność z normą RoHS Znak CE Certyfikat KEMA Keur

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	9 kWh
Numer rejestracji EPREL	1820627
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +35°C

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3
Pełna nazwa produktu	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3
Full EOC	872016928758700
Kod zamówienia	28758700
Materiał Nr (12NC)	929003757402
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8720169287587
Numerator – Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8720169287594


Rysunki techniczne




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	34 mm		129 mm	148 mm	171 mm

CorePro LED PLC 2P


Dane fotometryczne



General uniform lighting - CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3



Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram



LifetimeVsTc


CorePro LED PLC 2P

Okres eksploatacji



FailureRate

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3

