



Capsulă LED CorePro LV



CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827

CorePro, LEDspot, Capsulă, 20 W, G4, 2700 K, 200 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastic transparent

CorePro LEDcapsule este o adevărată alternativă la capsula cu halogen. Este potrivită în special pentru iluminatul activităților și pentru aplicații decorative în locuințe, magazine, hoteluri și restaurante. Compatibilă cu aparatele de iluminat existente cu dulii G4 și concepută pentru înlocuirea pe vechile instalații a capsulelor cu halogen, CorePro LEDcapsule asigură economii uriașe de energie și minimizează costurile de întreținere, fără niciun compromis în privința calității luminii.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	G4
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LEDspot
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Perioadă de garanție	2 ani
Date tehnice lumină	
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	300°
Flux luminos	200 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	117 lm/W


Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominală (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Funcționare și sistem electric	
Frecvență de intrare	- Hz
Consum de curent	1,7 W
Curent lămpă (nom.)	235 mA
Echivalent putere	20 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Factor de putere (fracție)	0,5

Capsulă LED CorePro LV

Tensiune (nom.)	ac electronic 12 V
Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	60 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Transparent
Material bec	Plastic transparent
Formă bec	Capsulă
Greutate netă (bucată)	0,002 kg
Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	F
Adecvat pentru iluminat de accent	Nu
Consum de energie kWh/1000 h	2 kWh
Număr de înregistrare EPREL	1879160
Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da
EyeComfort	Da



Valoare pâlpâire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +45 °C
Condiții de utilizare	
poate fi folosit în corpuri de iluminat închise	No
Date despre produs	
Nume comandă produs	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827
Numele complet al produsului	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827
Full EOC	872016930047700
Cod de comandă	30047700
Număr material (12NC)	929003779002
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8720169300477
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8720169300484

Cote



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	9,5 mm	37,5 mm

Date fotometrice




002027 Fotometrice LED - Armipl Lighting LV Page 1/1

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827

General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827

Capsulă LED CorePro LV

Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W
G4micro 827

Durată de viață



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827

