



CorePro LEDcapsule LV



CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827

CorePro, LEDspot, Капсульні, 20 W, G4, 2700 K, 200 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Чистий пластик


CorePro LEDcapsule є справжньою альтернативою галогенним лампам. Він особливо підходить для робочого освітлення та декоративного застосування в будинках, магазинах, готелях і ресторанах. Сумісний із існуючими світильниками з тримачами G4 і призначений для модифікованої заміни галогенних ламп, CorePro LEDcapsule забезпечує величезну економію енергії та мінімізує витрати на обслуговування без будь-яких компромісів щодо якості освітлення.

Дані про продукцію

Загальна інформація		Однорідність кольору	
Розташування виводів	G4	Однорідність кольору	<6
Номінальний термін служби	15 000 година (-н)	Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
Цикл перемикання	50 000	LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %
Технології освітлення	LEDspot	Фотобіологічна безпека згідно з EN 62471	RG0
Еталон вимірювання потоку	Sphere	Експлуатаційні й електричні	
Гарантійний період	2 років	Вхідна частота	- Hz
Світлотехнічні		Споживана потужність	1,7 W
Код кольору	827 [CCT of 2700K]	Струм у лампі (ном.)	235 mA
Кут променя (ном.)	300 °	Еквівалент потужності у ватах	20 W
Світловий потік	200 lm	Час увімкнення (ном.)	0,5 s
Позначення кольору	Теплий білий (WW)	Світло з очікуванням розігріву 60 %	0,5 s
Корельована колірна температура (ном.)	2700 K	Коефіцієнт потужності (частка)	0,5
Світловіддача (номінальна) (ном.)	117 lm/W		

CorePro LEDcapsule LV

Фотометричні дані



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W
G4micro 827

Термін служби



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827

