



CorePro LED capsule LV



CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

CorePro, LEDspot, Kapsel, 20 W, G4, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 time(r), Plast

CorePro LEDcapsule er et reelt alternativ til halogenkapsler. Den egner seg spesielt godt til arbeidsbelysning og dekorativ belysning i boliger, butikker, hoteller og restauranter. CorePro LEDcapsule er kompatibel med eksisterende armaturer med G4-fatning og designet for ettermontering som erstatning for halogenkapsler, og gir store energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene uten at det går ut over lyskvaliteten.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G4
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LEDspot
Referanse for fluksmåling	Sphere
Garantiperiode	2 år
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	300 grad(er)
Lysytelse	210 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	100 lm/W


Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	- Hz
Effektforbruk	2,1 W
lyskildestrom (nom.)	190 mA
Effekten som tilsvarer	20 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,9

CorePro LED capsule LV

Spenning (nom.)	ac electronic 12 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	64 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Plast
Lyspæreform	Kapsel
Nettovekt (stykk)	0,006 kg
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitet, klasse	F
Egnet til effektbelysning	Nei
Energiforbruk kWh/1000 t	3 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	1879162
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
EyeComfort	Ja
Flimerverdi (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0,4
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +45 °C
Bruksforhold	
Kan produktet brukes i lukkede armaturer?	No
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D
Full EOC	872016930055200
Lokal kodebeskrivelse	3751015
Bestillingskode	929003779202
Materialenr. (12NC)	929003779202
Lokal bestillingskode	3751015
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169300552
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8720169300569



Målskisse



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	15 mm	40 mm


CorePro LED capsule LV

Fotometriske data



General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

CorePro LED capsule LV

