



# MASTER VALUE LED-Spot GU10 DIM

## MASTER LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 2200 K, 2700 K, 575 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas

MASTER LEDspot GU10 Lampen sind mit ihrer kompakten Abmessung die ideale Ersatz für handelsübliche Hochvolt-Halogen-Reflektorlampen. Sie bieten lange Lebensdauer und hohe Energieeffizienz für eine dimmbare Allgemein- und Akzentbeleuchtung.

### Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung
- Eine Liste empfohlener und getesteter Dimmer finden Sie unter [www.philips.de/master-led-lampen](http://www.philips.de/master-led-lampen)

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Ausstrahlungswinkel (Nom)	
Socket	GU10		36 Grad
Nennlebensdauer	25.000 Stunde(n)	Lichtstrom	575 lm
Schaltzyklus	50.000	Lichtstärke (Nom)	950 cd
Beleuchtungstechnologie	LEDspot	Lichtfarbe	Warm Glow (WG)
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone	Ähnlichste Farbtemperatur	2200 2700 K
Garantiedauer	5 Jahre	Nennlichtausbeute (Nom)	104 lm/W
		Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (CRI)	90
		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichttechnische Daten			
Farbcode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]		

# MASTER VALUE LED-Spot GU10 DIM

Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	575 lm
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1

## Betrieb und Elektrik

Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Systemleistung	5,5 W
Lampenstrom (Nom)	27 mA
Äquivalente Leistung	80 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteile)	0,9
Spannung (Nom)	220-240 V

## Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	66 °C
-------------------------	-------

## Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
---------	-------------------------

## Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	PAR16
Nettogewicht (Stück)	0,054 kg

## Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	E
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh

EPREL-Registrierungsnummer	2192975
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C


## Anwendungsbedingungen

Eine Verwendung in geschlossenen Leuchten ist möglich	No
Wireless-Technologie	Nicht anwendbar

## Produktdaten

Bestell-Produktname	MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D
Gesamt-Produktcode	872110303821000
Bestellcode	03821000
Material-Nr. (12NC)	929004255702
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8721103038210
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8721103038227


## Abmessungsskizzen




Product	D	C
MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

# MASTER VALUE LED-Spot GU10 DIM


## Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D




Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D




Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D

## MASTER VALUE LED-Spot GU10 DIM

