



# MASTER VALUE LEDspot MV

## MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 6500 K, 575 lm, CRI 90, 25000 time(r), Glass

MASTER LEDspot MV gir en halogenaktig lys ideell for spotbelysning (baner, korridorer, heisområder, lobbyer, utstillingsmontrer og kabinetter) i servicesektoren. Den er spesielt godt egnet i fellesområder, for eksempel lobbyer, korridorer, og trappeoppganger, der lyset er på døgnet rundt. MASTER LEDspot MV gir store energibesparelser og minimaliserer vedlikeholdskostnadene uten å gå på bekostning av lystyrken. Dette gjør det mulig for eiere i servicesektoren å spare inn investeringskostnadene i løpet av et år. MASTER LEDspot MV er kompatibel med de fleste armaturer på markedet med GU10-holderen og kan erstatte 35 og 50 W halogenlyskilder.

### Warnings and safety

- Driftstemperatur mellom -20 C og 45 C
- Skal bare brukes i tørre eller fuktige omgivelser med nok plass rundt lyskilden (10 mm)

### Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GU10
Nominell levetid	25 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LEDspot
Referanse for fluksmåling	Narrow Cone
Garantiperiode	5 år

Teknisk belysning	
Fargekode	965 [CCT of 6500K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 grad(er)
Lysytelse	575 lm
Lysintensitet (nom.)	1 000 cd
Fargebetegnelse	Kaldt dagslys
Korrelert fargetemperatur (nom.)	6500 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	104 lm/W

## MASTER VALUE LED-spot MV

Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	90
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	575 lm
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

### Drift og elektronikk

Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	5,5 W
lyskildestrøm (nom.)	27 mA
Effekten som tilsvarer	80 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,9
Spenning (nom.)	220-240 V

### Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	66 °C
---	-------

### Kontroller og dimming

Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
------------	--------------------------

### Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Lyspæreform	PAR16
Nettvekt (stykk)	0,050 kg

### Godkjenning og bruksområde

Energieffektivitet, klasse	E
Egnet til effektbelysning	Ja
Energiforbruk kWh/1000 t	6 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	2192982
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
EyeComfort	Ja
Flimerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +45 °C


### Bruksforhold

Kan produktet brukes i lukkede armaturer?	No
---	----

### Produktdata

Produktnavn for bestilling	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D
Fullstendig produktnavn	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D
Full EOC	872110303825800
Bestillingskode	929004256102
Materialenr. (12NC)	929004256102
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8721103038258
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8721103038265

## Målskisse



Product	D	C
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	50 mm	54 mm



## MASTER VALUE LED-spot MV

