Fișa cu informații despre produs

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2015 AL COMISIEI cu privire la etichetarea energetică a surselor de lumină

Denumirea sau marca comercială a furnizorului: PHILIPS

Adresa furnizorului: Customer Care Philips, I.B.R.S./C.C.R.I. /Numéro 10461, 5600VB Eindhoven, NL

Identificatorul de model: 8711500192660A

Tipul sursei de lumină:

Tehnologia de iluminat utilizată:	HPS	Nedirecțională sau direcțională:	NDLS
Tipul de soclu al sursei de lumină (sau altă interfață electrică)	E27		
Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea:	NMLS	Sursă de lumină conectată (CLS):	Nu
Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor:	Nu	Anvelopă:	Nu
Sursă de lumină cu luminanță mare:	Nu		
Protecție antireflexie:	Nu	Cu intensitate reglabilă:	Da

Parametrii produsului

Parametru	Valoare	Parametru	Valoare
Parametrii generali ai produsului:			
Consumul de energie în modul activ (kWh/1000 h), rotunjit în sus la cel mai apropiat număr întreg	74	Clasa de eficiență energetică	G
Fluxul luminos util (Φuse), indicând dacă se referă la fluxul sub formă de sferă (360º), sub formă de con larg (120º) sau sub formă de con îngust (90º)	6 650 în Sferă (360°)	Temperatura de culoare corelată, rotunjită la cea mai apropiată valoare de 100 K, sau intervalul de temperaturi de culoare corelate care pot fi reglate, rotunjite la cea mai apropiată valoare de 100 K	1 900
Consumul de putere în modul activ (P_{la}), exprimat în W	74,0	Consumul de putere în modul standby (P_{sb}), exprimat în W și rotunjit la a doua zecimală	0,00

<table>
<tr><td colspan="2">Consumul de putere în modul standby în rețea (P_{net}) pentru CLS, exprimat în W și rotunjit la a doua zecimală</td><td>-</td><td>Indicele de redare a culorilor, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg, sau intervalul de valori CRI care pot fi reglate</td><td>1...25</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Dimensiunile exterioare fără dispozitivul de comandă separat, componentele de comandă a iluminatului și componentele nelegate de iluminat, dacă există (milimetri)</td><td>Înălțime</td><td>156</td><td rowspan="3">Distribuția puterii spectrale în intervalul 250-800 nm, la sarcină maximă</td><td rowspan="3">Vizualizare a imaginii de pe pagina anterioară</td></tr>
<tr><td>Lățime</td><td>36</td></tr>
<tr><td>Adâncime</td><td>36</td></tr>
<tr><td colspan="2">Declarație de putere echivalentă[(a)]</td><td>-</td><td>Dacă da, puterea echivalentă (W)</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>Coordonatele cromatice (x și y)</td><td>0,540
0,420</td></tr>
</table>

[(a)] '-' : nu se aplică;

[(b)] '-' : nu se aplică;


1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
Relative power
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
Wavelength (nm)