



Simpel konvertering til LED

Maxos Universal er et tilpasningsdygtigt LED-armatur, der er designet til eftermontering af et Lightline-lysstofrør til en LED-lyslinje. Konverteringen kan nemt integreres i den eksisterende struktur og leveres med dedikeret tilbehør som afskærmningsenhed og ledningsgennemføring. Porteføljen kan prale af lyseffektivitet på op til 168lm/W og bevarelse af lumen ved 50.000 timer ved L90.

Fordele

- Enkel konvertering fra fluorescerende til LED
- Dedikeret afskærmningsenhed og tilbehør til ledningsgennemføring for at hjælpe med at fuldende hele linjen

Applications

- (Fødevarer) detailhandel
- Industrihaller/-områder
- Lager/distributionscentre

Funktioner


- Universal eftermonteringspanel 1,5m
- Høj lyseffektivitet på op til 168lm/W
- WB-optik
- PSU- og PSD-versioner
- Dedikerede mekaniske fjedre, der passer til den eksisterende struktur

Versions



Maxos universal panel PSD

Målskitse



LL515S 80S/830 PSD WB UNIV TW3 WH

Oplysninger om produktet




Maxos universal panel
Through wiring



Maxos universal panel
springs



Maxos universal panel phase
selector



Maxos universal panel dip
switch

Generelle oplysninger

Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Service-kode	Ja

Lysteknisk

Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Lyskildens strålevinkel	120 °
Optiktype	Bred strålevinkel

Drift og el

Indgangsspænding	220-240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Maksimalt dæmningsniveau	1%

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Hvid
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]

Nøddrift

Centraliseret nødbelysning	Nej
----------------------------	-----

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådtest	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	-
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +35 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-7%
Indledende kromaticitet	(0.34. 0.35) SDCM <3

Produktdata

Produktseriekode	LL515S [MAXOS FUSION Universal Retrofit Pan]
------------------	--

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)
910925869511	LL515S 42S/840 PSD WB UNIV TW3 WH	4.200 lm	4000 K	168 lm/W
910925869512	LL515S 42S/830 PSD WB UNIV TW3 WH	4.200 lm	3000 K	168 lm/W
910925869513	LL515S 80S/840 PSD WB UNIV TW3 WH	8.000 lm	4000 K	160 lm/W
910925869514	LL515S 80S/830 PSD WB UNIV TW3 WH	8.000 lm	3000 K	160 lm/W

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910925869511	LL515S 42S/840 PSD WB UNIV TW3 WH	25 W
910925869512	LL515S 42S/830 PSD WB UNIV TW3 WH	25 W
910925869513	LL515S 80S/840 PSD WB UNIV TW3 WH	50 W
910925869514	LL515S 80S/830 PSD WB UNIV TW3 WH	50 W