



Simpel konvertering til LED

Maxos Universal

Maxos Universal er et tilpasningsdygtigt LED-armatur, der er designet til eftermontering af et Lightline-lysstofrør til en LED-lyslinje. Konverteringen kan nemt integreres i den eksisterende struktur og leveres med dedikeret tilbehør som afskærmningsenhed og ledningsgennemføring. Porteføljen kan prale af lyseffektivitet på op til 168lm/W og bevarelse af lumen ved 50.000 timer ved L90.

Fordele

- Enkel konvertering fra fluorescerende til LED
- Dedikeret afskærmningsenhed og tilbehør til ledningsgennemføring for at hjælpe med at fuldende hele linjen

Funktioner

- Universal eftermonteringspanel 1,5m
- Høj lyseffektivitet på op til 168lm/W
- WB-optik
- PSU- og PSD-versioner
- Dedikerede mekaniske fjedre, der passer til den eksisterende struktur

Anvendelsesområder


- (Fødevarer) detailhandel
- Industrihaller/-områder
- Lager/distributionscentre

Versions



Maxos universal panel PSU

Målskitse



Oplysninger om produktet




Maxos universal panel Through wiring



Maxos universal panel springs



Maxos universal panel phase selector



Maxos universal panel dip switch

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Ja
Lysteknisk	
Lyskildens strålevinkel	120 °
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Optiktype	Bred strålevinkel
Drift og el	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Indgangsspænding	220-240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant
Mekanik og armaturhus	
Farve på armaturhus	Hvid
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20
Nøddrift	
Centraliseret nødbelysning	Nej
Godkendelse og anvendelsesområde	
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +35 °C
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	-
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
Glødetrådtest	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Indledende kromaticitet	(0.34. 0.35) SDCM <3
Lysstrømtolerance	+/-7%
Produktdata	
Produktseriekode	LL515S

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Korreleret	Lyseffekt (nominel)	Lysstrøm
		farvetemperatur (nom.)	(nom.)	
910925869511	LL515S 42S/840 PSD WB UNIV TW3 WH	4000 K	168 lm/W	4.200 lm
910925869512	LL515S 42S/830 PSD WB UNIV TW3 WH	3000 K	168 lm/W	4.200 lm
910925869513	LL515S 80S/840 PSD WB UNIV TW3 WH	4000 K	160 lm/W	8.000 lm
910925869514	LL515S 80S/830 PSD WB UNIV TW3 WH	3000 K	160 lm/W	8.000 lm
910925869509	LL515S 46S_57S/840 WB PSU UNIV TW3 WH	4000 K	168 lm/W	5.700 lm
910925869510	LL515S 46S_57S/830 WB PSU UNIV TW3 WH	3000 K	168 lm/W	5.700 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910925869511	LL515S 42S/840 PSD WB UNIV TW3 WH	25 W	910925869514	LL515S 80S/830 PSD WB UNIV TW3 WH	50 W
910925869512	LL515S 42S/830 PSD WB UNIV TW3 WH	25 W	910925869509	LL515S 46S_57S/840 WB PSU UNIV TW3 WH	36 W
910925869513	LL515S 80S/840 PSD WB UNIV TW3 WH	50 W	910925869510	LL515S 46S_57S/830 WB PSU UNIV TW3 WH	36 W

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Maksimalt	
		Dæmpbar	dæmpningsniveau
910925869511	LL515S 42S/840 PSD WB UNIV TW3 WH	Ja	1%
910925869512	LL515S 42S/830 PSD WB UNIV TW3 WH	Ja	1%
910925869513	LL515S 80S/840 PSD WB UNIV TW3 WH	Ja	1%

Order Code	Full Product Name	Maksimalt	
		Dæmpbar	dæmpningsniveau
910925869514	LL515S 80S/830 PSD WB UNIV TW3 WH	Ja	1%
910925869509	LL515S 46S_57S/840 WB PSU UNIV TW3 WH	Nej	Ikke relevant
910925869510	LL515S 46S_57S/830 WB PSU UNIV TW3 WH	Nej	Ikke relevant

