



le meilleur remplacement des LED sur les profilés existants

Maxos Universal est le meilleur remplacement LED conçu pour convertir facilement une ligne de lumière fluorescente en une ligne de lumière LED. Toutes les unités d'éclairage sont livrées câblées, avec 2 types de clips de montage. Aucun câble du système de profilé de support existant n'est utilisé. La gamme offre une efficacité jusqu'à 168 lm/W et un maintien du flux lumineux à 50 000 heures L90.

Avantages

- Solution universelle pour le remplacement de luminaires conventionnels sur des profils de support existants de différents fabricants
- 1 code qui correspond à 7 systèmes de profils de soutien différents
- Toutes les unités d'éclairage sont livrées câblées en standard

Applications

- Commerce de détail
- Halles/espaces industriels
- Entrepôts/centres de distribution

Fonctions

- Panneau rétrofit universel de 1,5 m conçu pour remplacer les luminaires conventionnels par des lampes fluorescentes de 58 W ou 49 W sur des tronçons existants.
- Clips de fixation fournis en standard (clip A : Regent ICE, Regiolux SDT, Ridi VLT XX, Siemens/Siteco DUS, Trilux E-line / Clip B : Siteco Modario, Zumtobel ZX2)


- Toutes les unités d'éclairage sont livrées câblées en standard. Aucun fil provenant des systèmes de profilés de support existants n'est utilisé.
- haute efficacité jusqu'à 168lm/W
- Optique WB
- Versions PSU et PSD

Versions



Maxos universal panel PSD

Schéma dimensionnel



LL515S 42S/840 PSD WB UNIV TW3 WH

Détails sur le produit




Maxos universal panel
Through wiring



Maxos universal panel
springs



Maxos universal panel phase
selector



Maxos universal panel dip
switch

Informations générales

Nombre d'appareillages	1 unité
Driver inclus	Oui
Service Tag	Oui

Données techniques de l'éclairage

Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable
Classe de protection CEI	Classe électrique I

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Niveau de gradation maximal	1%

Mécanique et boîtier

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]

Fonctionnement de secours

Secours centralisé	Non
--------------------	-----

Approbation et application

Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 30 s
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-20 à +35 °C

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-7%
Chromaticité initiale	(0.34. 0.35) SDCM <3

Données du produit

Code famille de produits	LL515S [MAXOS FUSION Universal Retrofit Pan]
--------------------------	--

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Type d'optique
8720169440579	LL515S 42S/840 PSD WB UNIV TW3 WH	4.200 lm	4000 K	168 lm/W	Faisceau extensif
8720169440586	LL515S 42S/830 PSD WB UNIV TW3 WH	4.200 lm	3000 K	168 lm/W	Faisceau extensif
8720169440593	LL515S 80S/840 PSD WB UNIV TW3 WH	8.000 lm	4000 K	160 lm/W	Faisceau extensif
8720169440609	LL515S 80S/830 PSD WB UNIV TW3 WH	8.000 lm	3000 K	160 lm/W	Faisceau extensif
8720169905122	LL515S 42S/840 PSD NB UNIV TW3 WH VK	4.200 lm	4000 K	168 lm/W	Faisceau intensif
8720169905146	LL515S 80S/840 PSD NB UNIV TW3 WH VK	8.000 lm	4000 K	160 lm/W	Faisceau intensif
8720169905153	LL515S 42S/840 PSD WB UNIV TW3 WH VK	4.200 lm	4000 K	168 lm/W	Faisceau extensif
8720169905177	LL515S 80S/840 PSD WB UNIV TW3 WH VK	8.000 lm	4000 K	160 lm/W	Faisceau extensif

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169440579	LL515S 42S/840 PSD WB UNIV TW3 WH	25 W
8720169440586	LL515S 42S/830 PSD WB UNIV TW3 WH	25 W
8720169440593	LL515S 80S/840 PSD WB UNIV TW3 WH	50 W
8720169440609	LL515S 80S/830 PSD WB UNIV TW3 WH	50 W
8720169905122	LL515S 42S/840 PSD NB UNIV TW3 WH VK	25 W
8720169905146	LL515S 80S/840 PSD NB UNIV TW3 WH VK	50 W
8720169905153	LL515S 42S/840 PSD WB UNIV TW3 WH VK	25 W
8720169905177	LL515S 80S/840 PSD WB UNIV TW3 WH VK	50 W

