



Egyszerű váltás LED-ekre

Maxos universal

A Maxos Universal olyan adaptálható, LED-es lámpatest, amellyel egy fénycső LED-es fénycsőre cserélhető. A meglévő gerincbe zökkenőmentesen integrálható cserélőlámpatest olyan speciális tartozékokkal rendelkezik, mint a vakelem és az átmenő kábelezés. A portfólió akár 168 lm/W-os hatékonysággal és L90-es szinten 50 000 óras fényáram-megmaradással büszkélkedhet.

Előnyök

- Egyszerű váltás fénycsőről LED-ekre
- tartozékként speciális vakelem és átmenő kábelezés egészíti ki a teljes választékot

Szolgáltatások

- Universal cserepanel, 1,5 m
- nagy, akár 168 lm/W-os hatékonyság
- WB optika
- PSU és PSD változat
- speciális mechanikus rugók a meglévő gerincbe történő rögzítéshez

Alkalmazás


- Élelmiszerbolt
- Ipari csarnokok/ingatlanok
- Raktárak/logisztikai központok

Versions



Maxos universal panel PSU

Méretezett rajza



Termék részletei




Maxos universal panel Through wiring



Maxos universal panel springs



Maxos universal panel phase selector



Maxos universal panel dip switch

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Szervizcímke	Igen
Technikai adatok	
A fényforrás sugárzási szöge	120 fok
Színvisszaadási index (CRI)	>80
Az optika típusa	Széles sugárzási szög
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Fehér
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02
Por és víz elleni védelem kódja	IP20
Vészhelyzeti működés	
Központi vészvilágítás	Nem
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–20 – +35 °C
CE jelölés	Igen
ENEC jel	–
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,4
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti színérték	(0.34. 0.35) SDCM <3
Fényáram-tolerancia	+/-7%
Termékadatok	
Terméksalád kódja	LL515S

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Fényáram
77300400	LL515S 42S/840 PSD WB UNIV TW3 WH	4000 K	168 lm/W	4 200 lm
77301100	LL515S 42S/830 PSD WB UNIV TW3 WH	3000 K	168 lm/W	4 200 lm
77302800	LL515S 80S/840 PSD WB UNIV TW3 WH	4000 K	160 lm/W	8 000 lm
77303500	LL515S 80S/830 PSD WB UNIV TW3 WH	3000 K	160 lm/W	8 000 lm
77298400	LL515S 46S_57S/840 WB PSU UNIV TW3 WH	4000 K	168 lm/W	5 700 lm
77299100	LL515S 46S_57S/830 WB PSU UNIV TW3 WH	3000 K	168 lm/W	5 700 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
77300400	LL515S 42S/840 PSD WB UNIV TW3 WH	25 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
77301100	LL515S 42S/830 PSD WB UNIV TW3 WH	25 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
77302800	LL515S 80S/840 PSD WB UNIV TW3 WH	50 W
77303500	LL515S 80S/830 PSD WB UNIV TW3 WH	50 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
77298400	LL515S 46S_57S/840 WB PSU UNIV TW3 WH	36 W
77299100	LL515S 46S_57S/830 WB PSU UNIV TW3 WH	36 W

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Maximális	
		Szabályozható	szabályozási szint
77300400	LL515S 42S/840 PSD WB UNIV TW3 WH	Igen	1%
77301100	LL515S 42S/830 PSD WB UNIV TW3 WH	Igen	1%
77302800	LL515S 80S/840 PSD WB UNIV TW3 WH	Igen	1%

Order Code	Full Product Name	Maximális	
		Szabályozható	szabályozási szint
77303500	LL515S 80S/830 PSD WB UNIV TW3 WH	Igen	1%
77298400	LL515S 46S_57S/840 WB PSU UNIV TW3 WH	Nem	Nem alkalmazható
77299100	LL515S 46S_57S/830 WB PSU UNIV TW3 WH	Nem	Nem alkalmazható

