

Uni Posttop Classique

10486625



Uni Posttop Classic : luminaire urbain conçu pour les zones résidentielles, les allées, les places, etc.

Inspiré par les célèbres réverbères du XXe siècle, le Philips Uni Posttop classique mélange le classique conventionnel avec la conception moderne de Philips, répondant à divers critères de qualité et de sécurité tout en offrant des performances lumineuses exceptionnelles selon les normes de l'éclairage de la voie publique. Le boîtier classique crée une atmosphère contemporaine qui s'adapte non seulement aux environnements traditionnels, mais aussi à ceux modernes. De plus, pour répondre aux différents besoins dans les scénarios d'application, Philips Uni Posttop propose deux options optiques, à savoir symétrique et asymétrique. De plus, le Philips Uni Posttop classique dispose d'une prise NEMA en option, ce qui rend cet équipement compatible avec un système intelligent basé sur une interface 1-10 V ou Dali 2.0.

Avantages

- Forme contemporaine inspirée des lanternes traditionnelles.
- Convient non seulement aux environnements traditionnels mais également aux environnements modernes.
- Prêt pour Interact et d'autres systèmes intelligents.

Applications


- Routes et rues
- Parcs et places
- Résidentiel
- Principales routes et rues urbaines, routes et rues secondaires et résidentielles

Versions

UNI POSTTOP CLASSIC



Schéma dimensionnel



BDP400 LED NW 220V 60W TA PSU 9005

- Centres-villes et sites historiques
- Pistes cyclables et piétonnes, places, parcs et aires de jeux

Fonctions

- Optique optimisée pour offrir des niveaux d'éclairage efficaces et confortables
- Prêt à être associé à Interact et à d'autres commandes d'éclairage
- Modernisation directe pour un top de mât d'aspect classique conventionnel

Informations générales

Ballast/pilote inclus	Oui
-----------------------	-----

Données techniques de l'éclairage

Indice de rendu de couleur (IRC)	70
----------------------------------	----

Mécanique et boîtier

Couleur du boîtier	Noir
Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs méca.	IK09 [10 J]
Type de cache optique/de lentille	Dôme transparent

Approbation et application

Essai au fil incandescent	-
Marquage CE	Oui

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Température de couleur
911401700004	BDP400 LED WW 220V 80W TA PSD P7 9005	9 600 lm	3000 K	730 blanc chaud
911401700014	BDP400 LED WW 220V 80W TS PSU 9005	9 600 lm	3000 K	730 blanc chaud
911401700024	BDP400 LED WW 220V 80W TS PSD P7 9005	9 600 lm	3000 K	730 blanc chaud
911401700034	BDP400 LED NW 220V 80W TA PSU 9005	9 600 lm	4000 K	740 blanc neutre
911401700044	BDP400 LED NW 220V 80W TA PSD P7 9005	9 600 lm	4000 K	740 blanc neutre
911401700054	BDP400 LED NW 220V 80W TS PSU 9005	9 600 lm	4000 K	740 blanc neutre
911401700064	BDP400 LED NW 220V 80W TS PSD P7 9005	9 600 lm	4000 K	740 blanc neutre
911401799833	BDP400 LED WW 220V 30W TA PSU 9005	3 600 lm	3000 K	730 blanc chaud
911401799843	BDP400 LED WW 220V 30W TA PSD P7 9005	3 600 lm	3000 K	730 blanc chaud
911401799853	BDP400 LED WW 220V 30W TS PSU 9005	3 600 lm	3000 K	730 blanc chaud
911401799863	BDP400 LED WW 220V 30W TS PSD P7 9005	3 600 lm	3000 K	730 blanc chaud
911401799873	BDP400 LED NW 220V 30W TA PSU 9005	3 600 lm	4000 K	740 blanc neutre
911401799883	BDP400 LED NW 220V 30W TA PSD P7 9005	3 600 lm	4000 K	740 blanc neutre
911401799893	BDP400 LED NW 220V 30W TS PSU 9005	3 600 lm	4000 K	740 blanc neutre
911401799903	BDP400 LED NW 220V 30W TS PSD P7 9005	3 600 lm	4000 K	740 blanc neutre
911401799913	BDP400 LED WW 220V 60W TA PSU 9005	7 200 lm	3000 K	730 blanc chaud
911401799923	BDP400 LED WW 220V 60W TA PSD P7 9005	7 200 lm	3000 K	730 blanc chaud
911401799933	BDP400 LED WW 220V 60W TS PSU 9005	7 200 lm	3000 K	730 blanc chaud
911401799943	BDP400 LED WW 220V 60W TS PSD P7 9005	7 200 lm	3000 K	730 blanc chaud
911401799953	BDP400 LED NW 220V 60W TA PSU 9005	7 200 lm	4000 K	740 blanc neutre
911401799963	BDP400 LED NW 220V 60W TA PSD P7 9005	7 200 lm	4000 K	740 blanc neutre

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Température de couleur
911401799973	BDP400 LED NW 220V 60W TS PSU 9005	7 200 lm	4000 K	740 blanc neutre
911401799983	BDP400 LED NW 220V 60W TS PSD P7 9005	7 200 lm	4000 K	740 blanc neutre
911401799993	BDP400 LED WW 220V 80W TA PSU 9005	9 600 lm	3000 K	730 blanc chaud

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401700004	BDP400 LED WW 220V 80W TA PSD P7 9005	80 W
911401700014	BDP400 LED WW 220V 80W TS PSU 9005	80 W
911401700024	BDP400 LED WW 220V 80W TS PSD P7 9005	80 W
911401700034	BDP400 LED NW 220V 80W TA PSU 9005	80 W
911401700044	BDP400 LED NW 220V 80W TA PSD P7 9005	80 W
911401700054	BDP400 LED NW 220V 80W TS PSU 9005	80 W
911401700064	BDP400 LED NW 220V 80W TS PSD P7 9005	80 W
911401799833	BDP400 LED WW 220V 30W TA PSU 9005	30 W
911401799843	BDP400 LED WW 220V 30W TA PSD P7 9005	30 W
911401799853	BDP400 LED WW 220V 30W TS PSU 9005	30 W
911401799863	BDP400 LED WW 220V 30W TS PSD P7 9005	30 W
911401799873	BDP400 LED NW 220V 30W TA PSU 9005	30 W
911401799883	BDP400 LED NW 220V 30W TA PSD P7 9005	30 W
911401799893	BDP400 LED NW 220V 30W TS PSU 9005	30 W
911401799903	BDP400 LED NW 220V 30W TS PSD P7 9005	30 W
911401799913	BDP400 LED WW 220V 60W TA PSU 9005	60 W
911401799923	BDP400 LED WW 220V 60W TA PSD P7 9005	60 W
911401799933	BDP400 LED WW 220V 60W TS PSU 9005	60 W
911401799943	BDP400 LED WW 220V 60W TS PSD P7 9005	60 W
911401799953	BDP400 LED NW 220V 60W TA PSU 9005	60 W
911401799963	BDP400 LED NW 220V 60W TA PSD P7 9005	60 W
911401799973	BDP400 LED NW 220V 60W TS PSU 9005	60 W
911401799983	BDP400 LED NW 220V 60W TS PSD P7 9005	60 W
911401799993	BDP400 LED WW 220V 80W TA PSU 9005	80 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
911401700004	BDP400 LED WW 220V 80W TA PSD P7 9005	Oui
911401700014	BDP400 LED WW 220V 80W TS PSU 9005	Non
911401700024	BDP400 LED WW 220V 80W TS PSD P7 9005	Oui
911401700034	BDP400 LED NW 220V 80W TA PSU 9005	Non
911401700044	BDP400 LED NW 220V 80W TA PSD P7 9005	Oui
911401700054	BDP400 LED NW 220V 80W TS PSU 9005	Non
911401700064	BDP400 LED NW 220V 80W TS PSD P7 9005	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
911401799833	BDP400 LED WW 220V 30W TA PSU 9005	Non
911401799843	BDP400 LED WW 220V 30W TA PSD P7 9005	Oui
911401799853	BDP400 LED WW 220V 30W TS PSU 9005	Non
911401799863	BDP400 LED WW 220V 30W TS PSD P7 9005	Oui
911401799873	BDP400 LED NW 220V 30W TA PSU 9005	Non
911401799883	BDP400 LED NW 220V 30W TA PSD P7 9005	Oui
911401799893	BDP400 LED NW 220V 30W TS PSU 9005	Non
911401799903	BDP400 LED NW 220V 30W TS PSD P7 9005	Oui
911401799913	BDP400 LED WW 220V 60W TA PSU 9005	Non
911401799923	BDP400 LED WW 220V 60W TA PSD P7 9005	Oui
911401799933	BDP400 LED WW 220V 60W TS PSU 9005	Non
911401799943	BDP400 LED WW 220V 60W TS PSD P7 9005	Oui
911401799953	BDP400 LED NW 220V 60W TA PSU 9005	Non
911401799963	BDP400 LED NW 220V 60W TA PSD P7 9005	Oui
911401799973	BDP400 LED NW 220V 60W TS PSU 9005	Non
911401799983	BDP400 LED NW 220V 60W TS PSD P7 9005	Oui
911401799993	BDP400 LED WW 220V 80W TA PSU 9005	Non