



Uni Posttop : luminaire urbain conçu pour les zones résidentielles, les allées, les places, etc.

Uni Posttop

Le dessus de poteau de forme moderne attire l'attention des clients grâce à son design unique et épuré. Le luminaire distribue une lumière douce et homogène aux allées et aux zones résidentielles grâce à l'application du réflecteur. Les différents tests de qualité basés sur les normes Philips offrent non seulement une conception robuste, mais également une grande fonctionnalité, pour livrer des performances exceptionnelles aux clients.

Avantages

- La conception moderne et épurée s'adapte à divers scénarios d'application, c'est-à-dire les zones résidentielles, les allées et les places.
- La conception robuste garantit à la fois une apparence élégante et une qualité stable.
- Éclairage doux grâce à l'application d'un réflecteur en alumine.


Fonctions

- Gestion technique avancée
- Optique optimisée pour offrir des niveaux d'éclairage efficaces et confortables
- Corps en aluminium moulé par injection
- Diffuseur PC de haute qualité

Application

- Routes et rues
- Parcs et places
- Résidentiel
- Principales routes et rues urbaines, routes et rues secondaires et résidentielles
- Centres-villes et sites historiques
- Pistes cyclables et piétonnes, squares, parcs et aires de jeux

Schéma dimensionnel



Informations générales	
Ballast/pilote inclus	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	70
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Type de cache optique/de lentille	Vasque/cache en polycarbonate clair
Couleur du boîtier	Gris
Code de protection contre les chocs méca.	IK08
Code d'indice de protection	IP65
Approbation et application	
Marquage CE	Oui

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Flux lumineux
911401696308	BDS400 LED WW 220V 30W WB PSU 7012	730 blanc chaud	3000 K	3 900 lm
911401696408	BDS400 LED WW 220V 60W WB PSU 7012	730 blanc chaud	3000 K	7 800 lm
911401696508	BDS400 LED NW 220V 30W WB PSU 7012	740 blanc neutre	4000 K	4 200 lm
911401696608	BDS400 LED NW 220V 60W WB PSU 7012	740 blanc neutre	4000 K	8 400 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401696308	BDS400 LED WW 220V 30W WB PSU 7012	30 W
911401696408	BDS400 LED WW 220V 60W WB PSU 7012	60 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401696508	BDS400 LED NW 220V 30W WB PSU 7012	30 W
911401696608	BDS400 LED NW 220V 60W WB PSU 7012	60 W



© 2025 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d aucun devis ni d aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.

www.lighting.philips.com
2025, décembre 13 - Les données sont sujettes à changement