



Nástěnné svítidlo Uni: Městské nástěnné osvětlení nastavitelné nahoru i dolů se přisazuje na povrch, například v parkovacích garážích, vchodech, venkovních terasách a stěnách domu na zahradě.

Nástěnné svítidlo Uni

Veřejná prostranství, jako jsou např. parkovací plochy, vchody, venkovní terasy a stěny domu na zahradě, vyžadují ta nejspolehlivější a nejprofesionálnější řešení osvětlení. Nástěnné svítidlo Philips Uni lze snadno instalovat podle potřeb konkrétní situace a poskytne vašemu okolí optimalizované osvětlení. Díky modernímu a elegantnímu designu se svítidlo hodí pro novou instalaci nebo modernizaci. Nástěnné svítidlo Philips Uni vám nabídne vynikající spolehlivost a mnohem více. Stejně jako ostatní řady výrobků Philips je i tato navržena dle vysokých standardů

Nástěnné svítidlo Uni

kvality společnosti Philips a je k dispozici za velmi konkurenceschopnou cenu. Nástěnné svítidlo Philips Uni tedy nabízí další cenově dostupnou, energeticky účinnou a spolehlivou volbu v naší řadě nástěnných svítidel.

Výhody

- Moderní a vylepšený design.
- Více možností montáže.
- Snadná montáž přímo na držák.



Vlastnosti

- Kryt z litého hliníku a difuzor z tvrzeného skla.
- Texturovaný architektonický bronzový práškový lak.
- Různé barvy světla lze přizpůsobit tak, aby vyhovovaly potřebám každého zákazníka.

Aplikace

- Chodníky
- Parky a náměstí
- Venkovní parkoviště

Rozměrové výkresy



Nástěnné svítidlo Uni

Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Světelně technické	
Index podání barev (CRI)	70
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	40 W
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Typ optického krytu	Ploché sklo
Barva těla	Šedá
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08
Kód ochrany proti vniknutí	IP65
Certifikace a použití	
Značka CE	Ano

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Barva světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Světelný tok
61088399	BWP411 LED WW 220V 40W NB PSU 7012	730 teplá bílá	3000 K	5 000 lm
61089099	BWP411 LED WW 220V 40W MB PSU 7012	730 teplá bílá	3000 K	5 000 lm
61091399	BWP411 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	730 teplá bílá	3000 K	5 000 lm
61092099	BWP411 LED NW 220V 40W NB PSU 7012	740 neutrální bílá	4000 K	5 400 lm
61093799	BWP411 LED NW 220V 40W MB PSU 7012	740 neutrální bílá	4000 K	5 400 lm
61094499	BWP411 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	740 neutrální bílá	4000 K	5 400 lm
61082199	BWP410 LED WW 220V 40W NB PSU 7012	730 teplá bílá	3000 K	5 000 lm
61083899	BWP410 LED WW 220V 40W MB PSU 7012	730 teplá bílá	3000 K	5 000 lm
61084599	BWP410 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	730 teplá bílá	3000 K	5 000 lm
61085299	BWP410 LED NW 220V 40W NB PSU 7012	740 neutrální bílá	4000 K	5 400 lm
61086999	BWP410 LED NW 220V 40W MB PSU 7012	740 neutrální bílá	4000 K	5 400 lm
61087699	BWP410 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	740 neutrální bílá	4000 K	5 400 lm

