

Applique murale Uni

10575312



Applique murale Uni : éclairage urbain vers le haut et vers le bas. L'applique murale s'installe en surface, par exemple dans les parkings, les entrées, sur les terrasses extérieures ou les murs de jardin.

Les espaces publics recherchent tous les solutions d'éclairage les plus fiables et professionnelles, par exemple les parkings, les entrées, les terrasses extérieures et les murs du jardin. L'applique murale Philips Uni peut être installée facilement selon le scénario, offrant ainsi un éclairage optimisé à l'environnement. La conception moderne et élégante rend le luminaire adapté à une installation dans des scénarios de rénovation ou de nouvelle installation. L'applique murale Philips Uni vous aide à obtenir une fiabilité exceptionnelle et bien plus encore. Comme les autres gammes de produits Philips, le produit est conçu selon diverses normes de qualité Philips avec un bon rapport qualité/prix. Par conséquent, l'applique murale Philips Uni Wall Mount Sconce offre un autre choix abordable, économique et stable dans la gamme du montage mural existante.

Avantages

- Conception moderne et épurée.
- Différentes options de montage.
- Facile à monter directement sur une croisse.

Applications

- Zones de passage
- Parcs et places
- Aires de stationnement extérieures

Versions




Uni Wall Sconce




Uni Wall Sconce

Schéma dimensionnel



BWP411 LED WW 220V 40W WB PSU 7012



BWP410 LED NW 220V 40W NB PSU 7012

Ballast/pilote inclus	Oui
-----------------------	-----

Indice de rendu de couleur (IRC)	70
----------------------------------	----

Consommation électrique	40 W
-------------------------	------

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Couleur du boîtier	Gris
Code d'indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs méca.	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]
Type de cache optique/de lentille	Verre plat

Marquage CE Oui

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Température de couleur
911401697308	BWP411 LED WW 220V 40W NB PSU 7012	5 000 lm	3000 K	730 blanc chaud
911401697408	BWP411 LED WW 220V 40W MB PSU 7012	5 000 lm	3000 K	730 blanc chaud
911401697508	BWP411 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	5 000 lm	3000 K	730 blanc chaud
911401697608	BWP411 LED NW 220V 40W NB PSU 7012	5 400 lm	4000 K	740 blanc neutre
911401697708	BWP411 LED NW 220V 40W MB PSU 7012	5 400 lm	4000 K	740 blanc neutre
911401697808	BWP411 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	5 400 lm	4000 K	740 blanc neutre
911401696708	BWP410 LED WW 220V 40W NB PSU 7012	5 000 lm	3000 K	730 blanc chaud
911401696808	BWP410 LED WW 220V 40W MB PSU 7012	5 000 lm	3000 K	730 blanc chaud
911401696908	BWP410 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	5 000 lm	3000 K	730 blanc chaud
911401697008	BWP410 LED NW 220V 40W NB PSU 7012	5 400 lm	4000 K	740 blanc neutre
911401697108	BWP410 LED NW 220V 40W MB PSU 7012	5 400 lm	4000 K	740 blanc neutre
911401697208	BWP410 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	5 400 lm	4000 K	740 blanc neutre