



# **Uni Wall Mount Sconce: Lampu dinding penerangan atas dan bawah perkotaan dipasang di permukaan, misalnya garasi parkir, pintu masuk, teras luar ruangan, dan dinding di taman.**

## **Uni Wall Sconce**

Semua area publik mencari solusi pencahayaan yang paling dapat diandalkan dan profesional, misalnya area parkir, pintu masuk, teras luar ruangan, dan dinding di taman. Philips Uni Wall Mount Sconce dapat dipasang dengan mudah sesuai dengan situasi, memberikan pencahayaan optimal ke lingkungan sekitar. Desain modern dan ramping membuat perlengkapan ini cocok dipasang dalam skenario renovasi atau pemasangan baru. Philips Uni Wall Mount Sconce membantu Anda memperoleh keandalan luar biasa dan banyak lagi. Sama seperti rangkaian produk Philips lainnya, produk ini dirancang dengan berbagai standar kualitas Philips dengan rasio harga terhadap kualitas yang baik. Oleh karena itu, Philips Uni Wall

## Uni Wall Sconce

Mount Sconce menawarkan pilihan lain yang terjangkau, hemat energi, dan stabil dalam keluarga pemasangan dinding yang ada.

### Benefits

- Desain modern dan ramping.
- Beberapa pilihan pemasangan.
- Mudah dipasang secara langsung di atas braket.



### Features

- Rumah aluminium die-cast dan diffuser kaca tempered.
- Lapisan bubuk perunggu arsitektur bertekstur.
- Berbagai warna dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

### Application

- Gang kecil
- Taman dan Plaza
- Area Parkir Luar Ruangan

### Dimensional drawing



| Informasi Umum                          |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Driver tercakup                         | Ya         |
| Teknis Lampu                            |            |
| Indeks renderasi warna (CRI)            | 70         |
| Pengoperasian dan Kelistrikan           |            |
| Konsumsi Daya                           | 40 W       |
| Kontrol dan Peredupan                   |            |
| Dapat diredupkan                        | Tidak      |
| Mekanis dan Housing                     |            |
| Tipe penutup optik                      | Kaca datar |
| Warna Housing                           | Abu-abu    |
| Kode pelindung dampak mekanis           | IK08       |
| Kode perlindungan masuknya debu dan air | IP65       |
| Penyetujuan dan Aplikasi                |            |
| Tanda CE                                | Ya         |

Teknis Lampu

| Order Code   | Full Product Name                  | Warna sumber cahaya | Suhu Warna<br>Terkorelasi (Nom) | Flux Cahaya |
|--------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|
| 911401697308 | BWP411 LED WW 220V 40W NB PSU 7012 | 730 putih hangat    | 3000 K                          | 5.000 lm    |
| 911401697408 | BWP411 LED WW 220V 40W MB PSU 7012 | 730 putih hangat    | 3000 K                          | 5.000 lm    |
| 911401697508 | BWP411 LED WW 220V 40W WB PSU 7012 | 730 putih hangat    | 3000 K                          | 5.000 lm    |
| 911401697608 | BWP411 LED NW 220V 40W NB PSU 7012 | 740 neutral white   | 4000 K                          | 5.400 lm    |
| 911401697708 | BWP411 LED NW 220V 40W MB PSU 7012 | 740 neutral white   | 4000 K                          | 5.400 lm    |
| 911401697808 | BWP411 LED NW 220V 40W WB PSU 7012 | 740 neutral white   | 4000 K                          | 5.400 lm    |
| 911401696708 | BWP410 LED WW 220V 40W NB PSU 7012 | 730 putih hangat    | 3000 K                          | 5.000 lm    |
| 911401696808 | BWP410 LED WW 220V 40W MB PSU 7012 | 730 putih hangat    | 3000 K                          | 5.000 lm    |
| 911401696908 | BWP410 LED WW 220V 40W WB PSU 7012 | 730 putih hangat    | 3000 K                          | 5.000 lm    |
| 911401697008 | BWP410 LED NW 220V 40W NB PSU 7012 | 740 neutral white   | 4000 K                          | 5.400 lm    |
| 911401697108 | BWP410 LED NW 220V 40W MB PSU 7012 | 740 neutral white   | 4000 K                          | 5.400 lm    |
| 911401697208 | BWP410 LED NW 220V 40W WB PSU 7012 | 740 neutral white   | 4000 K                          | 5.400 lm    |

