

Kinkiet ścienny Uni

10575312



Kinkiet ścienny Uni: miejska oprawa do montażu ściennego świecąca do góry i do dołu jest przystosowana do montażu na powierzchniach np. w garażach, wejściach, zewnętrznych tarasach i ścianach wokół oraz wewnątrz ogrodu.

W miejscach publicznych, takich jak parkingi, wejścia, zewnętrzne tarasy czy ściany wokół i wewnątrz ogrodów, należy stosować maksymalnie niezawodne i profesjonalne rozwiązania oświetleniowe. Kinkiet ścienny Philips Uni można łatwo zamontować w żądany sposób, tak aby optymalnie oświetlał otoczenie. Nowoczesny, elegancki wygląd sprawia, że oprawa świetnie się sprawdzi zarówno przy renowacjach, jak i nowych instalacjach. Kinkiet ścienny Uni Philips działa bardzo niezawodnie. Podobnie jak inne produkty Philips, został zaprojektowany i jest wytwarzany według szeregu rygorystycznych standardów jakościowych Philips oraz ma bardzo dobrą relację ceny do jakości. To kolejna przystępna cenowo,

energooszczędna i trwała oprawa oświetleniowa w naszej rodzinie lamp do montażu ściennego.

Korzyści

- Nowoczesny, opływowy design.
- Wiele możliwości montażu.
- Łatwy montaż bezpośrednio na uchwycie.

Applications

- Pasaże
- Parki i place
- Zewnętrzne parkingi

Wersje

Cechy

- Obudowa z odlewanego ciśnieniowo aluminium i dyfuzor ze szkła hartowanego.
- Powierzchnia malowana proszkowo w kolorze architektonicznego brązu z fakturą.
- Możliwość dopasowania koloru według indywidualnych preferencji klienta.




Uni Wall Sconce



Uni Wall Sconce

Rysunki techniczne



BWP411 LED NW 220V 40W NB PSU 7012

BWP410 LED NW 220V 40W NB PSU 7012

Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	70
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	40 W
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Szary
Kod stopnia ochrony	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08 [5] ochrona przed wandalami]
Typ klosza	Szyba płaska
Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Tak

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Barwa źródła światła
61088399	BWP411 LED WW 220V 40W NB PSU 7012	5 000 lm	3000 K	730 barwa ciepło-biała
61089099	BWP411 LED WW 220V 40W MB PSU 7012	5 000 lm	3000 K	730 barwa ciepło-biała
61091399	BWP411 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	5 000 lm	3000 K	730 barwa ciepło-biała
61092099	BWP411 LED NW 220V 40W NB PSU 7012	5 400 lm	4000 K	740 neutralna biel
61093799	BWP411 LED NW 220V 40W MB PSU 7012	5 400 lm	4000 K	740 neutralna biel
61094499	BWP411 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	5 400 lm	4000 K	740 neutralna biel
61082199	BWP410 LED WW 220V 40W NB PSU 7012	5 000 lm	3000 K	730 barwa ciepło-biała
61083899	BWP410 LED WW 220V 40W MB PSU 7012	5 000 lm	3000 K	730 barwa ciepło-biała
61084599	BWP410 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	5 000 lm	3000 K	730 barwa ciepło-biała
61085299	BWP410 LED NW 220V 40W NB PSU 7012	5 400 lm	4000 K	740 neutralna biel
61086999	BWP410 LED NW 220V 40W MB PSU 7012	5 400 lm	4000 K	740 neutralna biel
61087699	BWP410 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	5 400 lm	4000 K	740 neutralna biel

