



**Kinkiet ścienny Uni:
miejska oprawa do
montażu ściennego
świecąca do góry i do
dołu jest
przystosowana do
montażu na
powierzchniach np. w
garażach, wejściach,
zewnętrznych
tarasach i ścianach
wokół oraz wewnątrz
ogrodu.**

Kinkiet ścienny Uni

Kinkiet ścienny Uni

W miejscach publicznych, takich jak parkingi, wejścia, zewnętrzne tarasy czy ściany wokół i wewnątrz ogrodów, należy stosować maksymalnie niezawodne i profesjonalne rozwiązania oświetleniowe. Kinkiet ścienny Philips Uni można łatwo zamontować w żądany sposób, tak aby optymalnie oświetlał otoczenie. Nowoczesny, elegancki wygląd sprawia, że oprawa świetnie się sprawdzi zarówno przy renowacjach, jak i nowych instalacjach. Kinkiet ścienny Uni Philips działa bardzo niezawodnie. Podobnie jak inne produkty Philips, został zaprojektowany i jest wytwarzany według szeregu rygorystycznych standardów jakościowych Philips oraz ma bardzo dobrą relację ceny do jakości. To kolejna przystępna cenowo, energooszczędna i trwała oprawa oświetleniowa w naszej rodzinie lamp do montażu ściennego.

Korzyści

- Nowoczesny, opływowy design.
- Wiele możliwości montażu.
- Łatwy montaż bezpośrednio na uchwycie.



Cechy

- Obudowa z odlewanej ciśnieniowo aluminium i dyfuzor ze szkła hartowanego.
- Powierzchnia malowana proszkowo w kolorze architektonicznego brązu z fakturą.
- Możliwość dopasowania koloru według indywidualnych preferencji klienta.

Zastosowanie

- Pasaże
- Parki i place
- Zewnętrzne parkingi

Rysunki techniczne



Kinkiet ścienny Uni

Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	70
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	40 W
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Typ klosza	Szyba płaska
Kolor Korpusu	Szary
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08
Kod stopnia ochrony	IP65
Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Tak

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Barwa źródła światła	Skorelowana	Strumień
			temperatura barwowa (Nom)	
61088399	BWP411 LED WW 220V 40W NB PSU 7012	730 barwa ciepło-biała	3000 K	5 000 lm
61089099	BWP411 LED WW 220V 40W MB PSU 7012	730 barwa ciepło-biała	3000 K	5 000 lm
61091399	BWP411 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	730 barwa ciepło-biała	3000 K	5 000 lm
61092099	BWP411 LED NW 220V 40W NB PSU 7012	740 neutralna biel	4000 K	5 400 lm
61093799	BWP411 LED NW 220V 40W MB PSU 7012	740 neutralna biel	4000 K	5 400 lm
61094499	BWP411 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	740 neutralna biel	4000 K	5 400 lm
61082199	BWP410 LED WW 220V 40W NB PSU 7012	730 barwa ciepło-biała	3000 K	5 000 lm
61083899	BWP410 LED WW 220V 40W MB PSU 7012	730 barwa ciepło-biała	3000 K	5 000 lm
61084599	BWP410 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	730 barwa ciepło-biała	3000 K	5 000 lm
61085299	BWP410 LED NW 220V 40W NB PSU 7012	740 neutralna biel	4000 K	5 400 lm
61086999	BWP410 LED NW 220V 40W MB PSU 7012	740 neutralna biel	4000 K	5 400 lm
61087699	BWP410 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	740 neutralna biel	4000 K	5 400 lm

