

Настінне бра Uni

10575312



Uni Wall Mount Sconce: настінне кріплення для міського освітлення з верхнім і нижнім світлом, яке підходить для монтажу на поверхнях, наприклад на парковках, входах, відкритих терасах і стінах у саду.

Громадські зони потребують найнадійніших та професійних рішень для освітлення, наприклад, паркувальні зони, входи, відкриті тераси та стіни в саду. Настінний світильник Philips Uni Mount Sconce можна легко встановити відповідно до конкретного сценарію, забезпечуючи оптимальне освітлення навколишнього середовища. Сучасний елегантний дизайн робить світильник придатним для встановлення як під час ремонту, так і під час нових установок. Настінний світильник Philips Uni допоможе вам досягти чудової надійності та багато іншого. Як і інша лінійка продуктів Philips, цей продукт розроблено відповідно до різноманітних стандартів якості Philips з гарним співвідношенням ціни та якості. Таким чином, Philips Uni Wall Mount Sconce пропонує

ще один доступний, енергоефективний і стабільний вибір у наявному сімействі настінних світильників.

Переваги

- Сучасний обтічний дизайн.
- Кілька варіантів монтажу.
- Легко монтується безпосередньо на кронштейн.

Applications

- Алеї
- Парки та площі
- Зони паркування на відкритому повітрі

Версії

Характеристики

- Литий під тиском алюмінієвий корпус та розсіювач із загартованого скла.
- Текстуроване архітектурне бронзове порошкове покриття.
- Можна налаштувати різні кольори відповідно до потреб клієнта.




Uni Wall Sconce



Uni Wall Sconce

Розміри



BWP411 LED WW 220V 40W MB PSU 7012

BWP410 LED WW 220V 40W NB PSU 7012

Загальна інформація	
Драйвер входить у комплект	Так
Світлотехнічні	
Світловий потік	5 000 lm
Корельована колірна температура (ном.)	3000 K
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	70
Колір джерела світла	730 теплий білий
Експлуатаційні й електричні	
Споживана потужність	40 W
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Ні
Механічні деталі й корпус	
Колір корпусу	Сірий
Код захисту від проникнення	IP65 [Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води]
Код захисту від механічного впливу	IK08 [5 Дж захищено від нищення]
Тип кришки об'єктива	Пласке скло

Затвердження й застосування

Знак CE

Так

