

Uchwyt ścienny Uni

10575320



Uni Wall Mount: Urban Wall Mount można stosować na powierzchniach, np. w garażach parkingowych, wejściach, na tarasach zewnętrznych i ścianach w ogrodach.

W miejscach publicznych, np. na parkingach, wejściach, na terenach zewnętrznych i ogrodach, poszukuje się najbardziej niezawodnych i profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych. Dzięki regulowanemu kątowi montażu oprawę można zainstalować zgodnie z wymaganiami, zapewniając optymalne oświetlenie otoczenia. Nowoczesna, smukła konstrukcja sprawia, że oprawę tę można zamontować zarówno w przypadku remontu, jak i w nowych instalacjach. Uchwyt ścienny Philips Uni zapewni Ci wyjątkową niezawodność i nie tylko. Podobnie jak inne produkty z tej serii Philips, konstrukcja produktu jest zgodna z najwyższymi standardami jakości firmy Philips i charakteryzuje się dobrym stosunkiem jakości do ceny. Dlatego montaż naścienny Philips Uni Wall Mount stanowi ekonomiczny, energooszczędny i trwały wybór w rodzinie montażu naściennego.

Korzyści

- Nowoczesny, opływowy design
- Regulowany kąt montażu (0-90)
- Łatwa instalacja

Applications

- Pasaże
- Parki i place
- Zewnętrzne parkingi

Cechy

- Obudowa z odlewanego ciśnieniowo aluminium i dyfuzor ze szkła hartowanego.

- Powierzchnia malowana proszkowo w kolorze architektonicznego brązu z fakturą.
- Możliwość dopasowania koloru według indywidualnych preferencji klienta.

Wersje



UNI WALL MOUNT

Rysunki techniczne

BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012

Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	70
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	20 W

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania Nie

Mechanika i korpus

Kolor Korpusu Szary

Kod stopnia ochrony IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]

Mech. kod ochrony przed uderzeniami IK08 [5 J ochrona przed wandalami]

Typ klosza Szyba płaska

Certyfikaty i zastosowania

Znak CE Tak

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Barwa źródła światła
61095199	BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012	2 500 lm	3000 K	730 barwa ciepło-biała
61096899	BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012	2 700 lm	4000 K	740 neutralna biel