



Uni Wall Mount: Urban Wall Mount można stosować na powierzchniach, np. w garażach parkingowych, wejściach, na tarasach zewnętrznych i ścianach w ogrodach.

Uchwyt ścienny Uni

W miejscach publicznych, np. na parkingach, wejściach, na terenach zewnętrznych i ogrodach, poszukuje się najbardziej niezawodnych i profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych. Dzięki regulowanemu kątowi montażu oprawę można zainstalować zgodnie z wymaganiami, zapewniając optymalne oświetlenie otoczenia. Nowoczesna, smukła konstrukcja sprawia, że oprawę tę można zamontować zarówno w przypadku remontu, jak i w nowych instalacjach. Uchwyt ścienny Philips Uni zapewni Ci wyjątkową niezawodność i nie tylko. Podobnie jak inne produkty z tej serii Philips, konstrukcja produktu jest zgodna z najwyższymi standardami jakości firmy Philips i charakteryzuje się dobrym stosunkiem jakości do ceny. Dlatego montaż naścienny Philips Uni Wall Mount stanowi ekonomiczny, energooszczędny i trwały wybór w rodzinie montażu naściennego.

Uchwyt ścienny Uni

Korzyści

- Nowoczesny, opływowy design
- Regulowany kąt montażu (0-90)
- Łatwa instalacja


Cechy

- Obudowa z odlewanej ciśnieniowo aluminium i dyfuzor ze szkła hartowanego.
- Powierzchnia malowana proszkowo w kolorze architektonicznego brązu z fakturą.
- Możliwość dopasowania koloru według indywidualnych preferencji klienta.

Zastosowanie

- Pasaże
- Parki i place
- Zewnętrzne parkingi

Rysunki techniczne



Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	70
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	20 W
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Typ klosza	Szyba płaska
Kolor Korpusu	Szary
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08
Kod stopnia ochrony	IP65
Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Tak

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Barwa źródła światła	Skorelowana	Strumień Świetlny
			temperatura barwowa (Nom)	
61095199	BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012	730 barwa ciepło- biała	3000 K	2 500 lm
61096899	BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012	740 neutralna biel	4000 K	2 700 lm

