



Philips Uni indbygget vægarmatur: Indbygget Urban vægarmatur anvendes på overflader, såsom til parkeringspladser, indgange og udendørs terrasser.

Uni indbygget vægarmatur

Offentlige områder kræver de mest pålidelige og professionelle belysningsløsninger, såsom til parkeringspladser, indgange, udendørs terrasser og havevægge. Den indbyggede Philips Uni-vægmontering kan nemt installeres i forskellige scenarier og leverer optimal belysning til omgivelserne. Det moderne, slanke design gør armaturet velegnet til både renovering og ny installation. Philips Uni indbyggede vægarmatur sikrer enestående pålidelighed og mere. Som med andre produktserier fra Philips er produktet designet efter høje kvalitetsstandarder og tilbyder et godt pris-/kvalitetsforhold. Derfor er Philips Uni indbyggede vægarmatur et overkommeligt, energieffektivt og stabilt valg blandt vægmonteringsmulighederne.

Uni indbygget vægarmatur

Fordele

- Moderne strømlinet design.
- Indbygget vægarmatur med høj wattforbrug (12 W) og mulighed for tilpasning til 20W.
- Mange monteringsmuligheder.

Funktioner

- Formstøbt aluminiumarmaturhus og hærdet glasdiffuser.
- Tekstureret arkitektonisk bronze pulverlak finish.
- Forskellige farver kan tilpasses og opfylde kundens behov.

Anvendelsesområder


- Gangarealer
- Parker og pladser
- Udendørs parkeringspladser

Versions



BWP40 SPP

Målskitse



Uni indbygget vægarmatur

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Lys teknisk	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	70
Drift og el	
Strømforbrug	12 W
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Optikafskærmningstype	Planglas
Farve på armaturhus	Grå
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja

Lys teknisk

Order Code	Full Product Name	Lyskildefarve	Korreleret	Lysstrøm
			farvetemperatur (nom.)	
911401698508	BWP400 LED WW 220V 12W WB PSU	730 Varm hvid	3000 K	580 lm
	7012			
911401698608	BWP400 LED NW 220V 12W WB PSU	740 Neutral hvid	4000 K	620 lm
	7012			

