



Oprawa ścienna Uni do wbudowania: wpuszczana oprawa ścienny montowany na powierzchni, np. w garażach, wejściach, zewnętrznych tarasach i ścianach wokół oraz wewnątrz ogrodu.

Uni Uchwyt ścienny wpuszczany

W miejscach publicznych, takich jak parkingi, wejścia, zewnętrzne tarasy czy ściany wokół i wewnątrz ogrodów, należy stosować maksymalnie niezawodne i profesjonalne rozwiązania oświetleniowe. Oprawę ścienną Philips Uni do wbudowania można łatwo zamontować w żądany sposób, tak aby optymalnie oświetlała otoczenie. Nowoczesny, elegancki wygląd sprawia, że oprawa świetnie się sprawdzi zarówno przy renowacjach, jak i nowych instalacjach. Oprawa ścienna Uni Philips do wbudowania działa bardzo niezawodnie. Podobnie jak inne produkty Philips, została zaprojektowana i jest wytwarzana według szeregu rygorystycznych standardów jakościowych Philips oraz ma bardzo dobrą relację ceny do jakości. To

Uni Uchwyt ścienny wpuszczany

kolejna przystępna cenowo, energooszczędna i trwała oprawa oświetleniowa w naszej rodzinie lamp ściennych do montażu wpuszczanego.

Korzyści

- Nowoczesny, opływowy design.
- Wpuszczana oprawa ścienna o dużej mocy (12 W) z możliwością przystosowania na 20 W.
- Wiele możliwości montażu.


Cechy

- Obudowa z odlewanej ciśnieniowo aluminium i dyfuzor ze szkła hartowanego.
- Powierzchnia malowana proszkowo w kolorze architektonicznego brązu z fakturą.
- Możliwość dopasowania koloru według indywidualnych preferencji klienta.

Zastosowanie

- Pasaże
- Parki i place
- Zewnętrzne parkingi

Rysunki techniczne



Uni Uchwyt ścienny wpuszczany

Informacje ogólne

W zestawie sterownik Tak

Dane techniczne oświetlenia

Wskaźnik oddawania barw (CRI) 70

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Zużycie energii 12 W

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania Nie

Mechanika i korpus

Typ klosza Szyba płaska

Kolor Korpusu Szary

Mech. kod ochrony przed uderzeniami IK08

Kod stopnia ochrony IP65

Certyfikaty i zastosowania

Znak CE Tak

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Barwa źródła światła	Skorelowana	
			temperatura barwowa (Nom)	Strumień Świetlny
61102699	BWP400 LED WW 220V 12W WB PSU 7012	730 barwa ciepło- biała	3000 K	580 lm
61103399	BWP400 LED NW 220V 12W WB PSU 7012	740 neutralna biel	4000 K	620 lm

