

Nouzové svítidlo

10656089



Samostatné robustní nouzové svítidlo s požadovanou výdrží 3 hodiny

Pro majitele budov je bezpečnost prioritou, a proto přikládají velkou důležitost vhodnému nouzovému osvětlení. Nouzová svítidla EM153C a EM154C nabízejí snadné řešení pro samostatné nouzové osvětlení s udržovaným/neudržovaným režimem, které ponechává volbu na zákazníkovi. Lithiová baterie (LiFePO4) má mnoho výhod oproti výrobkům na bázi niklu, protože má delší životnost, lepší chování při vybíjení, je vyráběna způsobem šetrnějším k životnímu prostředí a lze ji recyklovat.

Výhody

- Vyhovuje evropským standardům pro svítidla nouzového osvětlení.
- Typ lithiové baterie poskytuje delší životnost, nízké samovybíjení a odolnost vůči vysokým teplotám.
- Řešení šetrné k životnímu prostředí oproti výrobkům na bázi niklu, protože baterie lze recyklovat.

Applications

- Únikové a nouzové osvětlení
- Kanceláře

- Maloobchod
- Pohostinství
- Výroba

Vlastnosti

- Trvalé a pohotovostní nouzové osvětlení
- 3 hodiny nouzového osvětlení
- Volitelně manuální nebo auto test
- IP65

Versions




Emergency
Bulkhead_EM153C SPP02





Emergency
Bulkhead_EM154C SPP

Rozměrové výkresy



EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65



EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65

Obecné informace

Kód řady svítidel	-
Počet předřadníkových jednotek	1 jednotka
Včetně předřadníku	Ano
Servisní štítek	Ne

Světelně technické

Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Index podání barev (CRI)	>80
Typ optiky	-

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 Hz
Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
Maximální úroveň ztlumení	Není k dispozici
Vestavěné ovládání	-

Mechanické a materiály

Barva těla	Bílá
Kód ochrany proti vniknutí	IP65 [Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě]
Typ optického krytu	-

Nouzové osvětlení

Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)	3 h
Centrální nouzový provoz	Ne

Certifikace a použití

Test žhavým drátem	-
Značka hořlavosti	-
Značka CE	Ano
Značka ENEC	-

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-5%
Počáteční chromatičnost	0.33

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu	Světelný tok	Měrný výkon (jmen.) (nom.)
79894900	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	0,77	150 lm	50 lm/W
79896300	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	6,82	1 587 lm	176 lm/W
79897000	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	6,82	1 587 lm	176 lm/W

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
79894900	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	4 W
79896300	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	10 W
79897000	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	10 W

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti mechanickým nárazům
79894900	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	IK06
79896300	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	IK08
79897000	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	IK08

Nouzové osvětlení

Order Code	Full Product Name	Nouzový světelný tok	Nouzové osvětlení
79894900	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	175 lm	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro
79896300	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	1 587 lm	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro
79897000	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	1 587 lm	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolní teploty
79894900	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	+5 až +40 °C
79896300	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	+5 až +45 °C
79897000	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	+5 až +45 °C