



Bulkhead med selvstændig 3 timers kompatibel nødbelysning

Sikkerhed er vigtig for bygningsejere, og derfor er det en stor bekymring for dem at have ordentlig nødbelysning på plads. Bulkhead EM153C og EM154C nødbelysningen tilbyder en nem løsning til selvstændig nødbelysning med kontinuerlig-/ikke-kontinuerlig belysningsfunktion, som giver kunderne mulighed for at vælge. Lithiumbatteriet (LiFePO4) har mange fordele i forhold til nikkelbaserede produkter, da det har længere levetid, bedre afladningsadfærd, er produceret på en mere velfærdsvenlig måde og kan genbruges.

Fordele

- Opfylder europæiske standarder for nødbelysningsarmaturer.
- Lithiumbaseret batteritype giver længere levetid, lav selvafladning og høj temperatortolerance.
- Miljøvenlig løsning sammenlignet med nikkelbaserede produkter, da batteriet kan genbruges.

Applications

- Udgangs- og nødbelysning
- Kontorer

- Detailhandel
- Hoteller og restauranter
- Produktion

Funktioner

- Kontinuerlig og ikke-kontinuerlig nødbelysning
- 3 timers nødbelysning
- Ekstraudstyr til manuel og selvtest
- IP65

Versions




Emergency
Bulkhead_EM153C SPP02





Emergency
Bulkhead_EM154C SPP

Målskitse



EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65



EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65

Generelle oplysninger

Kode for lampeserie	-
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Service-kode	Nej

Lysteknisk

Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Optiktype	-

Drift og el

Indgangsspænding	220-240 V
Linjefrekvens	50 Hz
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Maksimalt dæmpningsniveau	Ikke relevant
Indbygget lysstyringssystem	-

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Hvid
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænk tæt]
Optikafskærmningstype	-

Nøddrift

Forventet varighed af nødbelysningen (når den er fuldt opladet)	3 t
Centraliseret nødbelysning	Nej

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådtest	-
Mærke for brændbarhed	-
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	-

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-5%
Indledende kromaticitet	0.33

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Opadrettet lysudbyttegrad	Lysstrøm	Lyseffekt (nominel) (nom.)
912401483509	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	0,77	150 lm	50 lm/W
912401483510	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	0,77	150 lm	50 lm/W
912401483511	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	6,82	1.587 lm	176 lm/W
912401483512	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	6,82	1.587 lm	176 lm/W

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
912401483509	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	4 W
912401483510	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	4 W
912401483511	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	10 W
912401483512	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	10 W

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Kode for mekanisk stødbeskyttelse
912401483509	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	IK06
912401483510	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	IK06
912401483511	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	IK08
912401483512	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	IK08

Nøddrift

Order Code	Full Product Name	Nødbelysningsstrøm	Nødbelysning
912401483509	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	175 lm	Nødbelysning, 3 timers varighed, Pro-version
912401483510	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	175 lm	Basisversion til tre timers nødbelysning
912401483511	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	1.587 lm	Nødbelysning, 3 timers varighed, Pro-version
912401483512	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	1.587 lm	Basisversion til tre timers nødbelysning

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde
912401483509	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	+5 til +40 °C
912401483510	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	+5 til +40 °C
912401483511	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	+5 til +45 °C
912401483512	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	+5 til +45 °C