



Bulkhead med selvstændig 3 timers kompatibel nødbelysning

Bulkhead nødbelysning

Sikkerhed er vigtig for bygningsejere, og derfor er det en stor bekymring for dem at have ordentlig nødbelysning på plads. Bulkhead EM153C og EM154C nødbelysningen tilbyder en nem løsning til selvstændig nødbelysning med kontinuerlig-/ikke-kontinuerlig belysningsfunktion, som giver kunderne mulighed for at vælge. Lithiumbatteriet (LiFePO₄) har mange fordele i forhold til nikkelbaserede produkter, da det har længere levetid, bedre afladningsadfærd, er produceret på en mere velfærdsvenlig måde og kan genbruges.

Fordele

- Opfylder europæiske standarder for nødbelysningsarmaturer.
- Lithiumbaseret batteritype giver længere levetid, lav selvafladning og høj temperaturtolerance.
- Miljøvenlig løsning sammenlignet med nikkelbaserede produkter, da batteriet kan genbruges.

Funktioner

- Kontinuerlig og ikke-kontinuerlig nødbelysning
- 3 timers nødbelysning
- Ekstraudstyr til manuel og selvtest
- IP65

Bulkhead nødbelysning

Anvendelsesområder

- Udgangs- og nødbelysning
- Kontorer
- Detailhandel
- Hoteller og restauranter
- Produktion

Versions




Emergency Bulkhead_EM153C SPP02



Emergency Bulkhead_EM154C SPP

Målskitse



Bulkhead nødbelysning

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Kode for lampeserie	-
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Lysteknisk	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Optiktype	-
Drift og el	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Indgangsspænding	220-240 V
Linjefrekvens	50 Hz
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Indbygget lysstyringssystem	-
Maksimalt dæmningsniveau	Ikke relevant
Mekanik og armaturhus	
Optikafskærmningstype	-
Farve på armaturhus	Hvid
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65
Nøddrift	
Centraliseret nødbelysning	Nej
Forventet varighed af nødbelysningen (når den er fuldt opladet)	3 t
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	-
Mærke for brændbarhed	-
Glødetrådtest	-
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Indledende kromaticitet	0.33
Lysstrømtolerance	+/-5%

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lyseffekt (nominel)	Opadrettet	
		(nom.)	Lysstrøm	lysudbyttegrad
912401483509	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	50 lm/W	150 lm	0,77
912401483510	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	50 lm/W	150 lm	0,77
912401483511	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	176 lm/W	1.587 lm	6,82
912401483512	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	176 lm/W	1.587 lm	6,82

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
912401483509	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	4 W
912401483510	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	4 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
912401483511	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	10 W
912401483512	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	10 W

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Kode for mekanisk stødbeskyttelse
912401483509	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	IK06

Bulkhead nødbelysning

Order Code	Full Product Name	Kode for mekanisk stødbeskyttelse
912401483510	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	IK06
912401483511	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	IK08
912401483512	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	IK08

Nøddrift

Order Code	Full Product Name	Nødbelysning	Nødbelysningsstrøm
912401483509	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	Nødbelysning, 3 timers varighed, Pro-version	175 lm
912401483510	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	Basisversion til tre timers nødbelysning	175 lm

Order Code	Full Product Name	Nødbelysning	Nødbelysningsstrøm
912401483511	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	Nødbelysning, 3 timers varighed, Pro-version	1.587 lm
912401483512	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	Basisversion til tre timers nødbelysning	1.587 lm

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde
912401483509	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	+5 til +40 °C
912401483510	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	+5 til +40 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde
912401483511	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	+5 til +45 °C
912401483512	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	+5 til +45 °C

