

Bulkhead-Notfallleuchte

10656089



Eigenständige 3-Stunden-Notfallbeleuchtung (Bulkhead-Leuchte)

Sicherheit ist für Gebäudeeigentümer wichtig, und daher ist eine angemessene Notbeleuchtung ein wichtiges Anliegen für sie. Die Bulkhead-Notfallleuchten EM153C und EM154C sind eine einfache Lösung für eine eigenständige Notfallbeleuchtung. Die Kunden haben dabei die Wahl zwischen dauerhaftem und nicht-dauerhaftem Betrieb. Die Lithium-Batterie (LiFePO₄) bietet zahlreiche Vorteile gegenüber nickelbasierten Produkten: Sie verfügt über eine längere Lebensdauer, ein besseres Entladeverhalten, wird umweltverträglicher hergestellt und ist recycelbar.

Vorteile

- Entspricht Europäischen Standards für Notfallbeleuchtungen.
- Der Batterietyp auf Lithiumbasis bietet eine längere Lebensdauer, geringe Selbstentladung und hohe Temperaturtoleranz.
- Nachhaltigere Lösung gegenüber nickelbasierten Produkten, da die Batterie recycelbar ist.

Applications

- Ausgang und Notausgang
- Büros

- Einzelhandel
- Hotel- und Gastgewerbe
- Produktionsstätten

Merkmale

- Dauerhafte und nicht dauerhafte Notfallbeleuchtung
- 3 Stunden Notbeleuchtung
- Manuelle und Selbsttest-Optionen
- IP65

Versions




Emergency
Bulkhead_EM153C SPP02





Emergency
Bulkhead_EM154C SPP

Abmessungsskizzen



EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65



EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65

Allgemeine Informationen

Lampenfamiliencode	-
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit
Betriebsgerät inklusive	Ja
Service Tag	Nein

Lichttechnische Daten

Ähnlichste Farbtemperatur	6500 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Optik	-

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	220-240 V
Netzfrequenz	50 Hz
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nicht anwendbar
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar
Lichtregelung	-

Mechanik und Gehäuse

Gehäusefarbe	Weiß
Schutzart (IP)	IP65 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Typ optische Abdeckung	-

Notfallbetrieb

Nennbetriebsdauer der Notfallbeleuchtung (bei voller Ladung)	3 Stunde(n)
Zentrale Notbeleuchtung	Nein
Notbeleuchtung	Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, Pro-Version

Genehmigung und Anwendung

Glühfadentest	-
Entflammbarkeitszeichen	-
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	-

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-5%
Anfängliche Farbsättigung	0.33

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Nach oben gerichtete Lichtstromrate	Lichtstrom	Nennlichtausbeute (Nom)
8718699798949	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	0.77	150 lm	50 lm/W
8718699798963	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	6.82	1'587 lm	176 lm/W

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
8718699798949	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	4 W
8718699798963	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	10 W

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Schlagfestigkeit (IK)
8718699798949	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	IK06
8718699798963	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	IK08

Notfallbetrieb

Order Code	Full Product Name	Notlichtstrom
8718699798949	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	175 lm
8718699798963	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	1'587 lm

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
8718699798949	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	+5 bis +40 °C
8718699798963	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	+5 bis +45 °C