



Eigenständige 3-Stunden-Notfallbeleuchtung (Bulkhead-Leuchte)

Bulkhead-Notfalleuchte

Sicherheit ist für Gebäudeeigentümer wichtig, und daher ist eine angemessene Notbeleuchtung ein wichtiges Anliegen für sie. Die Bulkhead-Notfalleuchten EM153C und EM154C sind eine einfache Lösung für eine eigenständige Notfallbeleuchtung. Die Kunden haben dabei die Wahl zwischen dauerhaftem und nicht-dauerhaftem Betrieb. Die Lithium-Batterie (LiFePO₄) bietet zahlreiche Vorteile gegenüber nickelbasierten Produkten: Sie verfügt über eine längere Lebensdauer, ein besseres Entladeverhalten, wird umweltverträglicher hergestellt und ist recycelbar.

Vorteile

- Entspricht Europäischen Standards für Notfallbeleuchtungen.
- Der Batterietyp auf Lithiumbasis bietet eine längere Lebensdauer, geringe Selbstentladung und hohe Temperaturtoleranz.
- Nachhaltigere Lösung gegenüber nickelbasierten Produkten, da die Batterie recycelbar ist.

Merkmale

- Dauerhafte und nicht dauerhafte Notfallbeleuchtung
- 3 Stunden Notbeleuchtung
- Manuelle und Selbsttest-Optionen
- IP65

Bulkhead-Notfallleuchte


Anwendung

- Ausgang und Notausgang
- Büros
- Einzelhandel
- Hotel- und Gastgewerbe
- Produktionsstätten

Versions




Emergency Bulkhead_EM153C SPP02



Emergency Bulkhead_EM154C SPP

Abmessungsskizzen



Bulkhead-Notfallleuchte

Allgemeine Informationen

Betriebsgerät inklusive	Ja
Lampenfamiliencode	-
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit

Lichttechnische Daten

Ähnlichste Farbtemperatur	6500 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Optik	-

Betrieb und Elektrik

IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Eingangsspannung	220-240 V
Netzfrequenz	50 Hz
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nicht anwendbar

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
Lichtregelung	-
Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar

Mechanik und Gehäuse

Typ optische Abdeckung	-
Gehäusefarbe	Weiß
Schutzart (IP)	IP65

Notfallbetrieb

Zentrale Notbeleuchtung	Nein
Notbeleuchtung	Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, Pro- Version
Nennbetriebsdauer der Notfallbeleuchtung (bei voller Ladung)	3 Stunde(n)

Genehmigung und Anwendung

CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	-
Entflammbarkeitszeichen	-
Glühfadentest	-

Initialkennwerte (IEC-konform)

Anfängliche Farbsättigung	0.33
Lichtstromtoleranz	+/-5%

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom	Nach oben gerichtete
				Lichtstromrate
79894900	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	50 lm/W	150 lm	0,77
79896300	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	176 lm/W	1.587 lm	6,82

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
79894900	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	4 W

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
79896300	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	10 W

Mechanik und Gehäuse

Bulkhead-Notfallleuchte

Order Code	Full Product Name	Schlagfestigkeit (IK)
79894900	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	IK06

Order Code	Full Product Name	Schlagfestigkeit (IK)
79896300	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	IK08

Notfallbetrieb

Order Code	Full Product Name	Notlichtstrom
79894900	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	175 lm

Order Code	Full Product Name	Notlichtstrom
79896300	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	1.587 lm

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
79894900	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	+5 bis +40 °C

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
79896300	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	+5 bis +45 °C

