

Applique de secours

10656089



Applique de secours conforme sur une durée de 3 h

La sécurité est importante pour les propriétaires d'immeubles et, par conséquent, disposer d'un éclairage de secours adéquat constitue pour eux une préoccupation majeure. Les cloisons de secours EM153C et EM154C offrent une solution simple pour l'éclairage de secours autonome, avec un mode maintenu/non maintenu qui laisse le choix aux clients. La batterie au lithium (LiFePO4) présente de nombreux avantages par rapport aux produits à base de nickel, car elle a une durée de vie plus longue, de meilleurs comportements de décharge, est produite de manière plus respectueuse du bien-être et peut être recyclée.

Avantages

- Respecte les normes européennes des éclairages de secours.
- Type de batterie au lithium procurant une durée de vie accrue, une faible auto-décharge et une haute tolérance thermique.
- Solution qui privilégie le bien-être par rapport aux produits à base de nickel, puisque la batterie peut-être recyclée.

Applications

- Sortie et urgence
- Bureaux

- Commerces
- Hôtellerie
- Sites de production

Fonctions

- Éclairage de secours intégré et non intégré
- Éclairage de secours 3 heures
- Options manuelles et d'autotest
- IP65

Versions




Emergency
Bulkhead_EM153C SPP02




Emergency
Bulkhead_EM154C SPP

Schéma dimensionnel



EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65



EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65

Informations générales	
Code famille lampe	-
Nombre d'appareillages	1 unité
Driver inclus	Oui
Service Tag	Non
Données techniques de l'éclairage	
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Type d'optique	-

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence linéaire	50 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
Niveau de gradation maximal	Non applicable
Commande intégrée	-

Mécanique et boîtier

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Type de cache optique/de lentille	-

Fonctionnement de secours

Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)	3 h
Secours centralisé	Non
Eclairage de secours	Éclairage de secours 3 heures version Pro

Approbation et application

Essai au fil incandescent	-
Inflammabilité	-
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-5%
Chromaticité initiale	0.33

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Rendement du flux lumineux vers le haut	Flux lumineux	Efficacité lumineuse (nominale)
8718699798949	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	0.77	150 lm	50 lm/W
8718699798963	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	6.82	1'587 lm	176 lm/W

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8718699798949	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	4 W
8718699798963	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	10 W

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Protection contre les chocs mécaniques
8718699798949	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	IK06
8718699798963	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	IK08

Fonctionnement de secours

Order Code	Full Product Name	Flux en mode secours
8718699798949	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	175 lm
8718699798963	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	1'587 lm

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
8718699798949	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	+5 à +40 °C
8718699798963	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	+5 à +45 °C