



Önálló, 3 órás, az előírásoknak megfelelő vészvilágító lámpatest

Vészvilágító lámpatest

A biztonság fontos az épülettulajdonosok számára, ezért a megfelelő vészvilágítás biztosítása komoly gondot jelent számukra. Az EM153C és az EM154C vészvilágító lámpatest egyszerű megoldást kínál az önálló vészvilágításhoz, készenléti és nem készenléti üzemmódját az ügyfelek választhatják ki. A lítium akkumulátor (LiFePO₄) számos előnnyel rendelkezik a nikkel alapú termékekkel szemben, mivel hosszabb az élettartama, jobb a kisülési viselkedése, jölétbarátabb módon gyártják és újrahasznosítható.

Előnyök

- Teljesíti a vészvilágítási lámpatestekre vonatkozó európai szabványok előírásait.
- A lítium alapú akkumulátortípus hosszabb élettartamot, alacsony önkisülést és magas hőmérséklettűrést biztosít.
- Jólétbarát megoldás a nikkel alapú termékekkel szemben, mivel az akkumulátor újrahasznosítható.

Szolgáltatások

- Készenléti és nem készenléti üzemi vészvilágítás
- 3 órás vészvilágítás
- Kézi teszt és önteszt
- IP65

Vészvilágító lámpatest

Alkalmazás


- Kijárat- és vészhelyzeti világítás
- Irodák
- Üzletek
- Vendéglátás
- Gyártás

Versions



Emergency Bulkhead_EM154C SPP

Méretezett rajza



Vészvilágító lámpatest

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Lámpacsatlád kódja	-
Előtét egységek száma	1 egység
Technikai adatok	
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	6500 K
Színvisszaadási index (CRI)	>80
Az optika típusa	-
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220-240 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Beépített vezérlés	-
Maximális szabályozási szint	Nem alkalmazható
Mechanika és tokozás	
Optikai búra típusa	-
Ház színe	Fehér
Por és víz elleni védelem kódja	IP65
Vészhelyzeti működés	
Központi vészvilágítás	Nem
A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)	3 h
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
ENEC jel	-
Gyúlékonysági jelzés	-
Izzóhuzalos teszt	-
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti színérték	0.33
Fényáram-tolerancia	+/-5%

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Fényhasznosítás (névleges)	Felfelé irányuló	
		(névleges)	Fényáram	fényhányados
79894900	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	50 lm/W	150 lm	0,77
79895600	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	50 lm/W	150 lm	0,77
79896300	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	176 lm/W	1 587 lm	6,82
79897000	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	176 lm/W	1 587 lm	6,82

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
79894900	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	4 W
79895600	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	4 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
79896300	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	10 W
79897000	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	10 W

Mechanika és tokozás

Vészvilágító lámpatest

Order Code	Full Product Name	Mech. behatások elleni védelem kódja
79894900	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	IK06
79895600	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	IK06

Order Code	Full Product Name	Mech. behatások elleni védelem kódja
79896300	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	IK08
79897000	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	IK08

Vészhelyzeti működés

Order Code	Full Product Name	Vészvilágítás	Vészhelyzeti fényáram
79894900	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat	175 lm
79895600	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat	175 lm

Order Code	Full Product Name	Vészvilágítás	Vészhelyzeti fényáram
79896300	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat	1 587 lm
79897000	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat	1 587 lm

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány
79894900	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	+5 – +40 °C
79895600	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	+5 – +40 °C

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány
79896300	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	+5 – +45 °C
79897000	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	+5 – +45 °C

