

Nødlysarmatur

10656089



Frittstående 3 timers nødbelysning, armatur

Sikkerhet er viktig for bygningseiere, og derfor er det en stor bekymring for dem å ha riktig nødbelysning på plass. Nødlysarmaturene EM153C og EM154C tilbyr en enkel løsning for frittstående nødbelysning, med opprettholdt / ikke opprettholdt modus som lar kundene velge. Litiumbatteriet (LiFePO4) har mange fordeler fremfor nikkelbaserte produkter, da det har lengre levetid, bedre utladningsadferd, er produsert på en mer velferdsvennlig måte og kan resirkuleres.

Fordeler

- Oppfyller europeiske standarder for nødlysarmaturer.
- Litiumbasert batteritype gir lengre levetid, lav selvutlading og høy temperaturløstoleranse.
- Miljøvennlig løsning i forhold til nikkelbaserte produkter ettersom batteriet kan resirkuleres.

Applications

- Utgangsbelysning og nødlys
- Kontorer

- Detaljhandel
- Hotell, restaurant og catering
- Produksjon

Funksjoner

- Vedlikeholdt og ikke vedlikeholdt Nødbelysning
- 3 timer nødlys
- Manuelt tilbehør og selvtesttilbehør
- IP65

Versions




Emergency
Bulkhead_EM153C SPP02





Emergency
Bulkhead_EM154C SPP

Målskisse



EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65



EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65

Generell informasjon

Lampefamiliekode	-
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Service Tag	Nei

Teknisk belysning

Korrelert fargetemperatur (nom.)	6500 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Optikktype	-

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 Hz
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Innebygd styring	-

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge	Hvit
Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Type optisk deksel	-

Nøddrift

Nominell varighet av nødbelysningen (når fulladet)	3 time(r)
Sentral nødbelysning	Nei

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	-
Brennbarhetsmerke	-
CE-merke	Ja
ENEC-merke	-

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-5%
Innledende kromatisitet	0.33

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Oppover lyseffektforhold	Lysytelse	Lysutbytte (vurdert) (Nom)
912401483509	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	0,77	150 lm	50 lm/W
912401483510	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	0,77	150 lm	50 lm/W
912401483511	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	6,82	1 587 lm	176 lm/W
912401483512	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	6,82	1 587 lm	176 lm/W

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
912401483509	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	4 W
912401483510	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	4 W
912401483511	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	10 W
912401483512	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	10 W

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Mekanisk støtbeskyttelseskode
912401483509	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	IK06
912401483510	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	IK06
912401483511	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	IK08
912401483512	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	IK08

Nøddrift

Order Code	Full Product Name	Nødløstelse	Nødbelysning
912401483509	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	175 lm	Nødbelysning, 3 timers varighet, Pro-versjon
912401483510	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	175 lm	Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon
912401483511	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	1 587 lm	Nødbelysning, 3 timers varighet, Pro-versjon
912401483512	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	1 587 lm	Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom
912401483509	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	+5 til +40 °C
912401483510	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	+5 til +40 °C
912401483511	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	+5 til +45 °C
912401483512	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	+5 til +45 °C