



Frittstående 3 timers nødbelysning, armatur

Nødlysarmatur

Sikkerhet er viktig for bygningseiere, og derfor er det en stor bekymring for dem å ha riktig nødbelysning på plass. Nødlysarmaturene EM153C og EM154C tilbyr en enkel løsning for frittstående nødbelysning, med opprettholdt / ikke opprettholdt modus som lar kundene velge. Litiumbatteriet (LiFePO4) har mange fordeler fremfor nikkelbaserte produkter, da det har lengre levetid, bedre utladningsadferd, er produsert på en mer velferdsvennlig måte og kan resirkuleres.

Fordeler

- Oppfyller europeiske standarder for nødlysarmaturer.
- Litiumbasert batteritype gir lengre levetid, lav selvutlading og høy temperaturløstoleranse.
- Miljøvennlig løsning i forhold til nikkelbaserte produkter ettersom batteriet kan resirkuleres.

Funksjoner

- Vedlikeholdt og ikke vedlikeholdt Nødbelysning
- 3 timer nødlys
- Manuelt tilbehør og selvtesttilbehør
- IP65

Søknad


- Utgangsbelysning og nødlys
- Kontorer
- Detaljhandel
- Hotell, restaurant og catering
- Produksjon

Versions



Emergency Bulkhead_EM154C SPP

Målskisse



Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Lampefamiliekode	-
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Teknisk belysning	
Korrelert fargetemperatur (nom.)	6500 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Optikktype	-
Drift og elektronikk	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 Hz
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Innebygd styring	-
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Mekanikk og innfatning	
Type optisk deksel	-
Innfatningsfarge	Hvit
Ingress beskyttelseskode	IP65
Nøddrift	
Sentral nødbelysning	Nei
Nominell varighet av nødbelysningen (når fulladet)	3 time(r)
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja
ENEC-merke	-
Brennbarhetsmerke	-
Test av glødetråd	-
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Innledende kromatisitet	0.33
Lysstrømtoleranse	+/-5%

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysutbytte (vurdert)	Oppover	
		(Nom)	Lysytelse	lyseffektforhold
912401483509	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	50 lm/W	150 lm	0,77
912401483510	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	50 lm/W	150 lm	0,77
912401483511	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	176 lm/W	1 587 lm	6,82
912401483512	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	176 lm/W	1 587 lm	6,82

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
912401483509	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	4 W
912401483510	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	4 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
912401483511	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	10 W
912401483512	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	10 W

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Mekanisk
		støtbeskyttelseskode
912401483509	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	IK06
912401483510	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	IK06

Order Code	Full Product Name	Mekanisk
		støtbeskyttelseskode
912401483511	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	IK08

Order Code	Full Product Name	Mekanisk støtbeskyttelseskode
912401483512	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	IK08

Nøddrift

Order Code	Full Product Name	Nødbelysning	Nødløstelse
912401483509	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	Nødbelysning, 3 timers varighet, Pro-versjon	175 lm
912401483510	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon	175 lm

Order Code	Full Product Name	Nødbelysning	Nødløstelse
912401483511	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	Nødbelysning, 3 timers varighet, Pro-versjon	1 587 lm
912401483512	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon	1 587 lm

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom
912401483509	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	+5 til +40 °C
912401483510	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	+5 til +40 °C

Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom
912401483511	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	+5 til +45 °C
912401483512	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	+5 til +45 °C

