

Nödutgångsskylt

10656089



Fristående armatur med tre timmars nödbelysning

Säkerhet är viktigt för fastighetsägare och därför är det viktigt för dem att ha rätt nödbelysning installerad. Nödbelysningsarmaturerna EM153C och EM154C erbjuder en enkel lösning för fristående nödbelysning, med underhålls-/icke-underhållsläge som ger kunderna valmöjligheter. Litiumbatteriet (LiFePO4) har många fördelar jämfört med nickelbaserade produkter, eftersom det har en längre livslängd, bättre urladdningsbeteenden, produceras på ett mer miljövänligt sätt och kan återvinnas.

Fördelar

- Uppfyller europeiska standarder för nödbelysningsarmaturer.
- Litiumbaserade batterityper ger längre livslängd, låg självurladdning och hög temperaturlösläns.
- Hållbar lösning jämfört med nickelbaserade produkter eftersom batteriet kan återvinnas.

Applications

- Utgång och nödsituation
- Kontor

- Butiker
- Hotell och restaurang
- Tillverkning



Funktioner

- Underhållen och icke-underhållen nödbelysning
- Tre timmars nödbelysning
- Alternativ för manuellt- och självtest
- IP65

Versions

	Emergency Bulkhead_EM153C SPP02		Emergency Bulkhead_EM154C SPP
---	------------------------------------	--	----------------------------------

Måttskiss

	
EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65

Allmän information	
Lampfamiljskod	-
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Service tag	Nej
Ljusteknik	
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	6500 K
Färgåtergivningningsindex	>80
Optiktyp	-

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220-240 V
Line Frequency	50 Hz
Lämplig för slumpmässig brytning	Ej tillämpligt
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Max. dimringsnivå	Inte tillämpbar
Inbyggd styrning	-

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets färg	Vit
Kod för kapslingsklass	IP65 [Dammtät, skydd mot vattenstrålar]
Typ av optisk kåpa	-

Nöddrift

Uppskattad användningstid av nödbelysning (när den är fulladdad)	3 h
Central nödbelysning	Nej

Användning och godkännande

Glödtrådtest	-
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	-

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-5%
Initial kromaticitet	0.33

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Uppåtriktat ljusflödesförhållande	Ljusflöde	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)
912401483509	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	0,77	150 lm	50 lm/W
912401483510	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	0,77	150 lm	50 lm/W
912401483511	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	6,82	1 587 lm	176 lm/W
912401483512	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	6,82	1 587 lm	176 lm/W

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
912401483509	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	4 W
912401483510	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	4 W
912401483511	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	10 W
912401483512	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	10 W

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Skyddskod för mekanisk påverkan
912401483509	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	IK06
912401483510	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	IK06
912401483511	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	IK08
912401483512	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	IK08

Nöddrift

Order Code	Full Product Name	Nödljusflöde	Nödbelysning
912401483509	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	175 lm	Nödbelysning, 3 timmars användning, Pro-version
912401483510	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	175 lm	Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion
912401483511	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	1 587 lm	Nödbelysning, 3 timmars användning, Pro-version
912401483512	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	1 587 lm	Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur
912401483509	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	+5 till +40 °C
912401483510	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	+5 till +40 °C
912401483511	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	+5 till +45 °C
912401483512	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	+5 till +45 °C